



# Profilo guida a V UtiliTrak®

In acciaio


HEPCO

UTKSWRR

- Componente complementare dei carrelli UTK-SWCR con perno folle
- Acciaio laminato, percorsi di scorrimento temprati
- Rugosità Ra 0,8µm
- Tolleranza di lunghezza ± 2mm

## Opzione

- Lunghezza max profilo guida : 3600mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	2+	4+
	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Prezzo unit.
UTK1-SWRR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	1,33	121	266,56 €
UTK2-SWRR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	2,47	320	341,29 €
UTK3-SWRR	30,0	8,0	58	1000	20	14,3 x 5	8,8	80	5,36	910	505,79 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




EBC  
Dado cieco Hygienic Design®, Compatto



KBS\_UU  
Manicotto chiuso a sfere inox di precisione, Di precisione - inox / ...



ACLBMC  
Supporto per sensore per profili alluminio, Porta cellula



CFC  
Pressore a molla con esagono incassato, A contatto elettrico



LSAG  
Albero scanalato a sfere, Binario - da 514 N a 15386 N



OP6  
Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



PCS8ECO  
Pignone a catena - acciaio, 8mm (DIN 05B-1)



E40  
Riduttore a rinvio angolare, da 2.30 a 20 Nm



AFA  
Perno di fissaggio, con anello



CHTRP  
Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 87,3 Nm



ADL\_M  
Anello di sollevamento, Acciaio



PSG05  
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato

## Prodotti correlati



UTKswcr  
Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle acciaio



UTKswr  
Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



UTKswcr  
Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle acciaio