Profilo guida a V UtiliTrak®

In acciaio


HEPCO **UTKSWRR**

- ***Componente complementare dei carrelli UTK-SWCR con perno folle***
- *Acciaio laminato, percorsi di scorrimento temprati*
- *Rugosità Ra 0,8µm*
- *Tolleranza di lunghezza ± 2mm*

Opzione

- *Lunghezza max profilo guida : 3600mm*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Prezzo unit.
UTK1-SWRR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	1,33	121	266,56 €
UTK2-SWRR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	2,47	320	341,29 €
UTK3-SWRR	30,0	8,0	58	1000	20	14,3 x 5	8,8	80	5,36	910	505,79 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


TBD

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale, 5kg


PRF_BP

Maniglia e battuta per porta, Arresto per porta a battente


BLH60

Rinvio angolare a L, da 19 a 70 Nm


T25-BAR

Barra dentata, T2.5


ACL-PL

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 86x86 mm


CQA30

Accessori per slitta di regolazione miniatura, 30


ACLERP

Rulliera, Senza guida laterale


GG3

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato


R203

Molla per stampi ISO10243, Leggero


H4

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2


PRF4590_E

Squadra di giunzione, PRF4590


VDS

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per foro...

Prodotti correlati


UTKswcr

Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle acciaio


UTKswr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V


UTKswcr

Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle acciaio