



# Profilo guida a V UtiliTrak®

In acciaio


HEPCO

UTKSWRR

- **Componente complementare dei carrelli UTK-SWCR con perno folle**
- Acciaio laminato, percorsi di scorrimento temprati
- Rugosità Ra 0,8µm
- Tolleranza di lunghezza ± 2mm

## Opzione

- Lunghezza max profilo guida : 3600mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	2+	4+
	Prezzo	-10%	Su richiesta


Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Prezzo unit.
UTK1-SWRR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	1,33	121	266,56 €
UTK2-SWRR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	2,47	320	341,29 €
UTK3-SWRR	30,0	8,0	58	1000	20	14,3 x 5	8,8	80	5,36	910	505,79 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



SVR20  
Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



SLS  
Supporto per vite trapezoidale, Supporto Drylin® flottante



BWU  
Guida lineare di precisione, da 1510 N a 10500 N



PRF70  
Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata



SHN  
Dado esagonale - DIN934, Acciaio (Class 6|8)



MET  
Cuscinetto cilindrico, Self-lubricating sintered bronze



CHAR6035  
Cerniera a molla, avvitabile e saldabile



PRF\_BP  
Maniglia e battuta per porta, Arresto per porta a battente



BSB  
Vite a ricircolo di sfere, Supporto



BCM\_T  
Elemento di trascinamento, Elemento di



HTD14M\_55  
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Acciaio



GD01  
Giunto cardanico doppio, Sollecitazioni normale

## Prodotti correlati



UTKswcr  
Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle acciaio



UTKswr  
Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



UTKswcr  
Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle acciaio