



# Profilo guida a V UtiliTrak®

In acciaio


HEPCO

UTKSWRR

- Componente complementare dei carrelli UTK-SWCR con perno folle
- Acciaio laminato, percorsi di scorrimento temprati
- Rugosità Ra 0,8µm
- Tolleranza di lunghezza ± 2mm

## Opzione

- Lunghezza max profilo guida : 3600mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta


Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Prezzo unit.
UTK1-SWRR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	1,33	121	266,56 €
UTK2-SWRR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	2,47	320	341,29 €
UTK3-SWRR	30,0	8,0	58	1000	20	14,3 x 5	8,8	80	5,36	910	505,79 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



LF  
Cuscinetti a sfere -  
Accessorio, Ghiera di  
regolazione



LSM  
Vite trapezoidale inox  
316L, Inox - 1 filetto



BH01  
Cuscinetto radiale  
flangiato, Montaggio :  
pressione e colla



PNA\_R  
Giunto elastico  
PERIFLEX, Collare di  
ricambio



GMK17\_BR  
Morsetto porta guide,  
Conico singolo



PTAF100-PAMF100  
Piede fissabile con  
base lamiera Ø100, Ø  
100



FBL4004\_K7  
Spazzola al metro  
fibre PA6 da Ø0,3 a  
Ø0,5, Poliammide  
nero 6 - me...



BLHB60  
Rinvio angolare ad  
albero cavo, fino a 70  
Nm



BOXsap  
Box kit di spine  
elastiche ISO8752,



BDMdII  
Boccola magnetica  
per perno, Bloccaggio



GMK17\_P  
Guida prodotto  
laterale piatta, Per



BAC105  
Contenitore a becco,  
8mm

## Prodotti correlati



UTKswcr  
Guida lineare  
Utilitrack®, Carrello a  
rotelle acciaio



UTKswr  
Guida lineare  
Utilitrack®, Profilo  
guida a V



UTKswcr  
Guida lineare  
Utilitrack®, Carrello a  
rotelle acciaio