

Volantino a tre razze



V3RA_{PT}

Con impugnatura girevole

- Elementi di manovra manuale

- Materiali:

Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro

Mozzo: acciaio zincato


Opzioni

- Alesaggi diversi
- Scanalature a chiave
- Vedere tabella modifiche


Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina

Alesaggi modificabili



**Nuovo Ø300
Ø375**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød												Prezzo unit. da 1 a 5	
	Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	ØK	L	ØG	P	ØN		
V3RA-100-PT	4	100	46	20	24	12	24	18	96	21	50	M6	✓	18,94 €
V3RA-125-PT	6	125	51	24	24	12	28	20	101	21	50	M6	✓	21,92 €
V3RA-160-PT	6	160	61	28	32	15	31	30	131	23	70	M8	✓	28,24 €
V3RA-200-PT	6	200	74	32	40	15	40	35	164	26	90	M10	✓	39,20 €
V3RA-250-PT	6	250	83	34	48	17	49	35	173	26	90	M10	✓	55,68 €
V3RA-300-PT	6	300	93	36	58	18	53	48	183	26	90	M10	New	88,48 €
V3RA-375-PT	6	375	104	38	58	18	53	48	194	26	90	M10	New	130,25 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



APB_F

Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



BLHT30

Rinvio angolare a T, da 1.65 a 4.40 Nm



FDS

Flexible drive shaft, Masterflex® Steel, with PVC casing



PDD

Pressore a molla sensore di rilevamento, Con attacco per sensore



VPSS

Volantino a 6 lobi, Duroplast - Inox



CQA20

Slitta di regolazione miniatura, 20



BTC

Tappo per tubo quadrato, Standard




BLH30

Rinvio angolare a L, da 1.32 a 4.40 Nm



FF50

Riduttore ad alberi paralleli, da 111 a 425 Nm



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura



P15

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm

Prodotti correlati



HLUss

Volantino a razze, Inox 316



MHQMEP

Manovella ad impugnatura girevole, Alesaggio quadrato



SHA_PTR

Volantino pieno, Poliammide



VPRA_M

Volantino con impugnatura, Plastica termoindurente - Mozzo:acciaio z...