Volantino a tre razze

Con impugnatura girevole retraibile V3RAPTR

- ***Elementi di manovra manuale***
- *Materiali:*
  Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro
  Mozzo: acciaio zincato



Info.

- *Impugnatura girevole retraibile a scatto*

Nuovo Ø300 Ø375


Opzioni


- *Alesaggi diversi*
- *Scanalature a chiavetta*
- *Vedere tabella modifiche*

Applicazione

- *Qualsiasi tipo di macchina*

Alesaggi modificabili





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	L	L1	ØG	P	ØN	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
V3RA-100-PTR	4	100	46	20	24	12	24	100	50	21	52	M4	✔	44,81 €
V3RA-125-PTR	6	125	51	24	24	12	28	105	54	21	52	M4	✔	49,50 €
V3RA-160-PTR	6	160	61	28	32	15	31	135	65	23	74	M5	✔	56,22 €
V3RA-200-PTR	6	200	74	32	40	15	40	168	79	26	94	M6	✔	67,27 €
V3RA-250-PTR	6	250	83	34	48	17	49	173	89	26	94	M6	-	81,01 €
V3RA-300-PTR	6	300	93	36	58	18	53	184	100	26	94	M6	New	114,70 €
V3RA-375-PTR	6	375	104	38	58	18	53	195	110	26	94	M6	New	145,13 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


M2

Vite senza fine, Acciaio non temprato


G-ECO25


Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45


PSG08

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato


MHMEP

Manovella ad impugnatura girevole, Prealesata


RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP5 Poliuretano armatura in acciaio


RPP

Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP8


LC

Limitatore di coppia ad attrito, 190 a 1800 Nm


WJUM20

Pattino Drylin® W, Pattino


PRF_VTM

Fissaggio, Vite testa martello


LRHSS

Vite trapezoidale a doppia inclinazione, a


BPTR_M

Tappo per tubo, Con inserto maschiato


GE_C

Snodo sferico, Cromo duro/PTFE

Prodotti correlati


V3RA

Volantino a tre razze, Poliammide


V3RA_PT

Volantino a tre razze, Poliammide


PGR

Impugnatura cilindrica libera retraibile, Retraibile


SHA_PTR

Volantino pieno, Poliammide