

Rotolo a strappo fermacavi

New

VEL

Per cavi elettrici e pneumatici

- Rotolo tipo velcro che permette il fissaggio o il raggruppamento di cavi
- 1 lato asola, 1 lato uncino
- Ideale per il fissaggio di cavi su profilati in alluminio con i supporti **VEL-PRF**
- Veduto in rotoli
- Materiali:
Polipropilene autoestinguente a norma UL94-V2

Vantaggi

- Montaggio facile
- Riutilizzabile centinaia di volte
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo
- Nessun rischio di ferite o danni sui cavi contrariamente ai serracavi in poliammide rilsan
- Facilità di taglio per ottenere la lunghezza desiderata


Accessori

- Supporto **VEL-M** o **VEL-PRF**

NUOVO!



Utilizzo con supporto



Utilizzo senza supporto

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mètre)	Prezzo unit.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

New Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici

VELPRF

- Supporto di fissaggio clip per rotolo fermacavi tipo Velcro
- Elemento di collegamento che permette di fissare un cavo su un profilato alluminio **Minitec PRF**
- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali:
Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

NUOVO!




Vantaggi




- Montaggio facile tramite rotazione a 45°
- Riutilizzabile
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi

Accessori

- Rotoli a strappo fermacavi **VEL**



Da inserire sul profilato PRF



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per rotolo Larghezza (mm)	Per rotolo			Prezzo unit. da 1 a 9
			A	B	H1	
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Supporto **avvitabile** per rotolo a strappo fermacavi **New**

VELM

Per cavi elettrici e pneumatici

- **Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro**
- **Supporto anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi**
- **Materiali:**
Poliamide rinforzata con fibre di vetro autoestinguenta a norma UL94-V0

Vantaggi

- Montaggio facile tramite avvitamento
- Riutilizzabile
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi



Accessori

- Rotolo a strappo **VEL**
- Dado **PRF-ECL** e viti **FHC**

NUOVO!



Per nastro a strappo da 7.5 a 20mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per vite	Per rotolo larghezza (mm)	Per rotolo			Prezzo unit. da 1 a 9
				A	B	H	
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

New Supporto **avvitabile** per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici

VELM

- Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro
- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali:
Poliammide rinforzata con fibre di vetro
autoestinguente a norma UL94-V0

NUOVO!





Per nastro a strappo 30mm

Vantaggi

- Montaggio facile tramite avvitamento
- Riutilizzabile

Accessori

- Rotolo a strappo VEL
- Dado PRF-ECL e viti CHC6




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per vite	Per rotolo larghezza (mm)	Prezzo unit. da 1 a 9
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



H3
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



RBGpl
Ruota fissa con piastra, Acciaio - gomma grigia



LQT
Chiusura a sfera, Chiusura rapida



CHMR110
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 980 Nm



BH02
Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips



BDP1R
Braccio di reazione, Serraggio standard



CDP
Boccola di posizionamento, Acciaio



PPG
Pistoncino a molla, Con flangia di fissaggio orizzontale



HLU
Volantino con razze, Alluminio



G0
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio



BPF
Supporto a flangia tonda con cuscinetto,



SSBRA
Ingranaggio conico inox, 1:1

Prodotti correlati



VELprf
Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



VELM4
Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



VELM6
Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide