Rotolo a strappo fermacavi



VEL Per cavi elettrici e pneumatici

- Rotolo tipo velcro che permette il fissaggio o il ragruppamento di cavi
- 1 lato asola, 1 lato uncino
- Ideale per il fissaggio di cavi su profilati in alluminio con i supporti **VEL-PRF**
- Veduto in rotoli
- Materiali:

Polipropilene autoestinguente a norma UL94-V2

Vantaggi

- Montaggio facile
- Riutilizzabile centinaia di volte
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo
- Nessun rischio di ferite o danni sui cavi contrariamente ai serracavi in poliammide rilsan
- Facilità di taglio per ottenere la lunghezza desiderata

Accessori

- Supporto VEL-M o VEL-PRF







Utilizzo con supporto



Utilizzo senza supporto

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+ 2+		4+		
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta		

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mètre)	Prezzo unit.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





New Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi

NOAOi

Per cavi elettrici e pneumatici

VELPRE

- Supporto di fissaggio clip per rotolo fermacavi tipo Velcro

- Elemento di collegamento che permette di fissare un cavo su un profilato alluminio Minitec PRF
- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali:

Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

Vantaaai

- Montaggio facile tramite rotazione a 45°
- Riutilizzabile
- Diverse larahezze possibili di rotoli a strappo fermacavi

Accessori

Rotoli a strappo fermacavi VEL



















SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+		
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta		

	Intervallo di	Per rotolo				Prezzo unit
Codice	serraggio (mm)	Larghezza (mm)	Α	В	H1	da 1 a 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi New

VEL_M

Per cavi elettrici e pneumatici

- Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro
- Supporto anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali:

Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

Vantaggi

- Montaggio facile tramite avvitamento
- Riutilizzabile
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi

Accessori

- Rotolo a strappo VEL
- Dado PRF-ECL e viti FHC




Per nastro a strappo da 7.5











SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

	Intervallo di		Per rotolo				Prezzo unit.
Codice	serraggio (mm)	Per vite	larghezza (mm)	Α	В	н	da 1 a 9
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

New Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici

VFL_M

- Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro

- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali:

Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

Vantaggi

- Montaggio facile tramite avvitamento
- Riutilizzahile

Accessori

- Rotolo a strappo VEL
- Dado PRF-ECL e viti CHC6



Per nastro a strappo 30mm














SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+		
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta		

 Intervallo di
 Per rotolo
 Prezzo unit.

 Codice
 serraggio (mm)
 Per vite
 larghezza (mm)
 da 1 a 9

 VEL30-M6-20100
 20-100
 M6
 30
 7,70 €

Dimensioni in mm



Altri prodotti...



Tenditore, Inox



Box kit di spine elastiche ISO8752, Box kit - elastica cilindrica IS...



Ruota per profili alluminio, Girevole con freno



Molla di torsione, Inox



Binario Drylin® W, Binario



Vite senza fine di precisione, Acciaio



Pignone a catena acciaio, 12.7mm (DIN08B-1)



Tappo per tubo tondo, Standard



Ingranaggio conico in plastica stampata ,



Cremagliera in nylon stampato, Nylon



Pistoncino a molla, Bloccabile - Acciaio



Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti

Prodotti correlati



Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide