

Rotolo a strappo fermacavi

New

VEL

Per cavi elettrici e pneumatici

- Rotolo tipo velcro che permette il fissaggio o il raggruppamento di cavi
- 1 lato asola, 1 lato uncino
- Ideale per il fissaggio di cavi su profili in alluminio con i supporti VEL-PRF
- Veduto in rotoli
- Materiali:
 - Polipropilene autoestinguente a norma UL94-V2

NUOVO!



Vantaggi

- Montaggio facile
- Riutilizzabile centinaia di volte
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo
- Nessun rischio di ferite o danni sui cavi contrariamente ai serracavi in poliammide rilsan
- Facilità di taglio per ottenere la lunghezza desiderata

Accessori

- Supporto VEL-M o VEL-PRF



Utilizzo con supporto



Utilizzo senza supporto

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -10%		Su richiesta

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mètre)	Prezzo unit.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

New **Supporto clip** per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici

VELPRF

- **Supporto di fissaggio clip per rotolo fermacavi tipo Velcro**
- Elemento di collegamento che permette di fissare un cavo su un profilato alluminio **Minitec PRF**
- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali:
Poliammide rinforzata con fibre di vetro
autoestinguente a norma UL94-V0

NUOVO!




Vantaggi


- Montaggio facile tramite rotazione a 45°
- Riutilizzabile
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi

Accessori

- Rotoli a strappo fermacavi **VEL**



Da inserire
sul profilato
PRF



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per rotolo Larghezza (mm)	A	B	H1	Prezzo unit. da 1 a 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi **New**

VELM

Per cavi elettrici e pneumatici

- **Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro**

- Supporto anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi

- Materiali:
Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

NUOVO!




Per nastro a strappo da 7,5 a 20mm

Vantaggi

- Montaggio facile tramite avitamento
- Riutilizzabile
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi

Accessori

- Rotolo a strappo **VEL**
- Dado **PRF-ECL** e viti **FHC**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per rotolo			Prezzo unit. da 1 a 9		
		Per vite	larghezza (mm)	A	B	H	
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

New Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici

VELM

- **Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro**
- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- **Materiali:**
Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-VO

Vantaggi

- Montaggio facile tramite avvitamento
- Riutilizzabile


Accessori

- Rotolo a strappo **VEL**
- Dado **PRF-ECL** e viti **CHC6**

NUOVO!



Per nastro a strappo 30mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per vite	Per rotolo larghezza (mm)	Prezzo unit. da 1 a 9
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



MSP23



PRF_TOOL



BLH60



WJUM10

Inserto con piastrina a incollare
Masterplate®,
Cilindrico Ø23 con...


Attrezzi, Chiave di montaggio

Rinvio angolare a L,
da 19 a 70 Nm

Pattino Drylin® W,
Pattino



FBL6000_K13



ZR



ACM_AZ



PRF_GAL

Spazzola al metro,
Polipropilene nero
striato (PP)

Cremagliera in
plastica, Delrin

Aggancio per tirante
chiusura in gomma,
Aggancio

Rotella per profilo
alluminio, Rotella
liscia



SFWR



PSPD40



MAX22



HLC19

Supporto per
estremità dell'albero,
Elemento a muro

Manopola a pressione,
PVC nero

Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0,07 a
0,2Nm

Rinvio angolare a
dentatura spiroideale,
Fino a 43Nm

Prodotti correlati



VELprf



VELM4



VELM6

Supporto clip per
rotolo a strappo
fermacavi,
Poliammide

Supporto avvitabile
per rotolo a strappo
fermacavi,
Poliammide

Supporto avvitabile
per rotolo a strappo
fermacavi,
Poliammide