

# Rotolo a strappo fermacavi

New

VEL

Per cavi elettrici e pneumatici

- Rotolo tipo velcro che permette il fissaggio o il raggruppamento di cavi
- 1 lato asola, 1 lato uncino
- Ideale per il fissaggio di cavi su profili in alluminio con i supporti VEL-PRF
- Veduto in rotoli
- Materiali:
  - Polipropilene autoestinguente a norma UL94-V2

NUOVO!



## Vantaggi

- Montaggio facile
- Riutilizzabile centinaia di volte
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo
- Nessun rischio di ferite o danni sui cavi contrariamente ai serracavi in poliammide rilsan
- Facilità di taglio per ottenere la lunghezza desiderata

## Accessori

- Supporto VEL-M o VEL-PRF



Utilizzo con supporto



Utilizzo senza supporto

## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+          | 2+ | 4+           |
|-----|-------------|----|--------------|
| Sc. | Prezzo -10% |    | Su richiesta |

| Codice      | Larghezza (mm) | Lunghezza (mètre) | Prezzo unit. |
|-------------|----------------|-------------------|--------------|
| VEL7.5-15/B | 7,5            | 15                | 38,59 €      |
| VEL10-25/B  | 10             | 25                | 80,53 €      |
| VEL20-25/B  | 20             | 25                | 98,98 €      |
| VEL30-25/B  | 30             | 25                | 204,70 €     |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# New **Supporto clip** per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici

**VELPRF**

- **Supporto di fissaggio clip per rotolo fermacavi tipo Velcro**
- Elemento di collegamento che permette di fissare un cavo su un profilato alluminio **Minitec PRF**
- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali:  
Poliammide rinforzata con fibre di vetro  
autoestinguente a norma UL94-V0

**NUOVO!**




## Vantaggi


- Montaggio facile tramite rotazione a 45°
- Riutilizzabile
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi

## Accessori

- Rotoli a strappo fermacavi **VEL**



Da inserire  
sul profilato  
PRF



## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 10+ | 20+  | 50+          |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice         | Intervallo di serraggio (mm) | Per rotolo Larghezza (mm) | A  | B  | H1    | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|----------------|------------------------------|---------------------------|----|----|-------|-----------------------|
| VEL7.5-PRF-420 | 4-20                         | 7,5/10                    | 19 | 15 | 15,35 | 4,19 €                |
| VEL10-PRF-420  | 4-20                         | 7,5/10                    | 19 | 15 | 15,35 | 4,19 €                |
| VEL20-PRF-835  | 8-35                         | 20                        | 29 | 26 | 18,05 | 4,36 €                |
| VEL20-PRF-1060 | 10-60                        | 20                        | 36 | 26 | 18,05 | 4,51 €                |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi **New**

**VELM**

Per cavi elettrici e pneumatici

- **Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro**

- Supporto anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi

- Materiali:  
Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

**NUOVO!**




Per nastro a strappo da 7,5 a 20mm

## Vantaggi

- Montaggio facile tramite avitamento
- Riutilizzabile
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi

## Accessori

- Rotolo a strappo **VEL**
- Dado **PRF-ECL** e viti **FHC**



## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 10+ | 20+  | 50+          |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice        | Intervallo di serraggio (mm) | Per rotolo |                |      | Prezzo unit. da 1 a 9 |      |        |
|---------------|------------------------------|------------|----------------|------|-----------------------|------|--------|
|               |                              | Per vite   | larghezza (mm) | A    | B                     | H    |        |
| VEL7.5-M4-420 | 4-20                         | M4         | 7,5            | 18,6 | 15                    | 8,6  | 3,68 € |
| VEL10-M4-420  | 4-20                         | M4         | 10,0           | 18,6 | 15                    | 8,6  | 3,68 € |
| VEL20-M5-835  | 8-35                         | M4/M5      | 20,0           | 29,0 | 26                    | 11,3 | 3,85 € |
| VEL20-M5-1060 | 10-60                        | M4/M5      | 20,0           | 36,0 | 26                    | 11,3 | 4,01 € |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# New Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici

VELM

- **Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro**
- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- **Materiali:**  
Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-VO

## Vantaggi

- Montaggio facile tramite avvitamento
- Riutilizzabile


## Accessori

- Rotolo a strappo **VEL**
- Dado **PRF-ECL** e viti **CHC6**

NUOVO!



Per nastro a strappo 30mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 10+ | 20+  | 50+          |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice         | Intervallo di serraggio (mm) | Per vite | Per rotolo larghezza (mm) | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|----------------|------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| VEL30-M6-20100 | 20-100                       | M6       | 30                        | 7,70 €                |

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PCS50

Pignone a catena - acciaio, 12.7mm (DIN08B-1)



NPTF20

Morsetto di collegamento, Distanziale Ø10 a Ø14



F7-P-AM

Visualizzatore multifunzione, Anello magnetico



VQTplqp

Chiusura ¼ di giro - Piastra di bloccaggio, Montaggio con controd...



PHTss

Maniglia a ponte, Fino a 250°C



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



ACLBTS

Sistema di chiusura per profili alluminio, Squadra per blocca porta ...



G3

Ingranaggio dritto acciaio , Acciaio 20NCD2



VLBG

Anello di sollevamento, Girevole



RCX-6

Rondella sferica - DIN6319, convessa



F7-SF-SM

Visualizzatore multifunzione, Supporto - montaggio



NPTF30

Morsetto di collegamento, Distanziale Ø14 a Ø20

## Prodotti correlati



VEL

Rotolo a strappo fermacavi, cavi elettrici e pneumatici



VELprf

Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



VELM4

Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide