

# Rotolo a strappo fermacavi

New

## VEL

## Per cavi elettrici e pneumatici

- Rotolo tipo velcro che permette il fissaggio o il raggruppamento di cavi
- 1 lato asola, 1 lato uncino
- Ideale per il fissaggio di cavi su profilati in alluminio con i supporti **VEL-PRF**
- Veduto in rotoli
- Materiali:  
Polipropilene autoestinguente a norma UL94-V2

### Vantaggi

- Montaggio facile
- Riutilizzabile centinaia di volte
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo
- Nessun rischio di ferite o danni sui cavi contrariamente ai serracavi in poliammide rilsan
- Facilità di taglio per ottenere la lunghezza desiderata

### Accessori

- Supporto **VEL-M** o **VEL-PRF**

**NUOVO!**



Utilizzo con supporto



Utilizzo senza supporto

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mètre)	Prezzo unit.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

# New Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici

VELPRF

- Supporto di fissaggio clip per rotolo fermacavi tipo Velcro
- Elemento di collegamento che permette di fissare un cavo su un profilato alluminio **Minitec PRF**
- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali: Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

**NUOVO!**





## Vantaggi


- Montaggio facile tramite rotazione a 45°
- Riutilizzabile
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi

## Accessori

- Rotoli a strappo fermacavi **VEL**



Da inserire sul profilato PRF



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per rotolo Larghezza (mm)	A B H1			Prezzo unit.
			A	B	H1	da 1 a 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Supporto **avvitabile** per rotolo a strappo fermacavi **New**

## VELM

## Per cavi elettrici e pneumatici

- **Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro**
- **Supporto anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi**
- **Materiali:**  
Poliamide rinforzata con fibre di vetro autoestinguenta a norma UL94-V0

**NUOVO!**





Per nastro a strappo da 7.5 a 20mm

### Vantaggi

- Montaggio facile tramite avvitamento
- Riutilizzabile
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi

### Accessori

- Rotolo a strappo **VEL**
- Dado **PRF-ECL** e viti **FHC**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per vite	Per rotolo larghezza (mm)	Per rotolo			Prezzo unit. da 1 a 9
				A	B	H	
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# New Supporto **avvitabile** per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici

VELM

- Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro
- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali:  
Poliammide rinforzata con fibre di vetro  
autoestinguente a norma UL94-V0

**NUOVO!**





Per nastro a strappo 30mm

## Vantaggi

- Montaggio facile tramite avvitamento
- Riutilizzabile

## Accessori

- Rotolo a strappo VEL
- Dado PRF-ECL e viti CHC6



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per vite	Per rotolo larghezza (mm)	Prezzo unit. da 1 a 9
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RBGtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - gomma grigia



NPTF20

Morsetto di collegamento, Fisso Ø10 a Ø14



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere




G3

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



PPS

Anello di sollevamento, Gancio universale ad avvitare



T0

Molla di torsione, Inox



CHAR7520

Cerniera a molla, avvitabile



GE14

Chiusura a leva, Con porta-lucchetto




T5P\_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T10



SMLS

Tavola lineare, Per lunghezze ridotte



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



DER90

Motore inox AC asincrono da 1,1 a 1,5kW, 1.1 a 1.5kW

## Prodotti correlati



VEL

Rotolo a strappo fermacavi, cavi elettrici e pneumatici



VELprf

Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



VELM4

Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide