

# Rotolo a strappo fermacavi

New

## VEL

## Per cavi elettrici e pneumatici

- Rotolo tipo velcro che permette il fissaggio o il raggruppamento di cavi
- 1 lato asola, 1 lato uncino
- Ideale per il fissaggio di cavi su profilati in alluminio con i supporti **VEL-PRF**
- Veduto in rotoli
- Materiali:  
Polipropilene autoestinguente a norma UL94-V2

### Vantaggi

- Montaggio facile
- Riutilizzabile centinaia di volte
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo
- Nessun rischio di ferite o danni sui cavi contrariamente ai serracavi in poliammide rilsan
- Facilità di taglio per ottenere la lunghezza desiderata


### Accessori

- Supporto **VEL-M** o **VEL-PRF**

**NUOVO!**



Utilizzo con supporto



Utilizzo senza supporto

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mètre)	Prezzo unit.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

# New Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici

VELPRF

- Supporto di fissaggio clip per rotolo fermacavi tipo Velcro
- Elemento di collegamento che permette di fissare un cavo su un profilato alluminio **Minitec PRF**
- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali: Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

**NUOVO!**





## Vantaggi


- Montaggio facile tramite rotazione a 45°
- Riutilizzabile
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi

## Accessori

- Rotoli a strappo fermacavi **VEL**



Da inserire sul profilato PRF



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per rotolo Larghezza (mm)	Per rotolo			Prezzo unit. da 1 a 9
			A	B	H1	
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Supporto **avvitabile** per rotolo a strappo fermacavi **New**

## VELM

## Per cavi elettrici e pneumatici

- **Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro**
- **Supporto anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi**
- **Materiali:**  
Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

### Vantaggi

- Montaggio facile tramite avvitamento
- Riutilizzabile
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi



### Accessori

- Rotolo a strappo **VEL**
- Dado **PRF-ECL** e viti **FHC**

**NUOVO!**



Per nastro a strappo da 7.5 a 20mm



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per vite	Per rotolo larghezza (mm)	Per rotolo			Prezzo unit. da 1 a 9
				A	B	H	
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# New **Supporto avvitabile** per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici

VELM

- **Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro**
- **Supporto clip anti rilascio** (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- **Materiali:**  
Poliammide rinforzata con fibre di vetro  
autoestinguente a norma UL94-V0

**NUOVO!**





Per nastro a strappo 30mm

## Vantaggi

- Montaggio facile tramite avvitamento
- Riutilizzabile

## Accessori

- Rotolo a strappo **VEL**
- Dado **PRF-ECL** e viti **CHC6**



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per vite	Per rotolo larghezza (mm)	Prezzo unit. da 1 a 9
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



SCE

Serracavo, Acciaio



ZG2

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



ZG1

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



GCT

Copiglia per tubo, Clip per tubo



PSG125S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



BEF

Vite a ricircolo di sfere miniatura, Supporto con cuscinetto



BLHT40

Rinvio angolare a T, da 4 a 10.30 Nm



NT92

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 15 a 40 Nm - a treni paral...



M

Manicotto per giunto cardanico, Accessori



CHAR7530

Cerniera a molla, saldabile



CHM40-MOT

Motoriduttore AC asincrono da 0,18 a



MLY

Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio

## Prodotti correlati



VEL

Rotolo a strappo fermacavi, cavi elettrici e pneumatici



VELprf

Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



VELM4

Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide