Rotolo a strappo fermacavi

New

VEL

Per cavi elettrici e pneumatici

NUOVO!



- **Rotolo tipo velcro che permette il fissaggio o il ragruppamento di cavi**
- 1 lato asola, 1 lato uncino
- Ideale per il fissaggio di cavi su profilati in alluminio con i supporti **VEL-PRF**
- Veduto in rotoli
- Materiali:
  Polipropilene autoestinguente a norma UL94-V2


Vantaggi

- Montaggio facile
- Riutilizzabile centinaia di volte
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo
- Nessun rischio di ferite o danni sui cavi contrariamente ai serracavi in poliammide rilsan
- Facilità di taglio per ottenere la lunghezza desiderata



Accessori

- Supporto **VEL-M** o **VEL-PRF**



Utilizzo con supporto



Utilizzo senza supporto

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mètre)	Prezzo unit.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

New Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici — VELPRF

NUOVO!




- ***Supporto di fissaggio clip per rotolo fermacavi tipo Velcro***
- *Elemento di collegamento che permette di fissare un cavo su un profilato alluminio* ***Minitec PRF***
- *Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi*
- *Materiali:*
  Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0


Vantaggi


- *Montaggio facile tramite rotazione a 45°*
- *Riutilizzabile*
- *Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi*


Accessori

- *Rotoli a strappo fermacavi* **VEL**











SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per rotolo Larghezza (mm)	A	B	H1	Prezzo unit. da 1 a 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi New

VELM

Per cavi elettrici e pneumatici

- ***Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro***
- *Supporto anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi*
- *Materiali:*
  Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

NUOVO!




Per nastro a strappo da 7.5 a 20mm

Vantaggi

- *Montaggio facile tramite avvitamento*
- *Riutilizzabile*
- *Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi*

Accessori


- *Rotolo a strappo* **VEL**
- *Dado* **PRF-ECL** *e viti* **FHC**











SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per vite	Per rotolo larghezza (mm)	A	B	H	Prezzo unit. da 1 a 9
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

New Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici — VELM

NUOVO!



Per nastro a strappo 30mm

- ***Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro***
- *Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi*
- *Materiali:*
  Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

Vantaggi

- *Montaggio facile tramite avvitamento*
- *Riutilizzabile*

Accessori


- *Rotolo a strappo* **VEL**
- *Dado* **PRF-ECL** *e viti* **CHC6**














SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Intervallo di serraggio (mm)	Per vite	Per rotolo larghezza (mm)	Prezzo unit. da 1 a 9
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


PCH

Impugnatura, Fungo


RJA00_02

Guarnizione in gomma, Da agganciare


G0


Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2


AT10-32ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT10 a...


H2


Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2


P45

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 40 Nm


PM4

Vite senza fine, Acciaio non temprato


B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1


CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T,


RDS

Rondella di sicurezza Hygienic Usit®, Inox


OPFL_OPPM

Accessorio per indicatori, Flangia


UFX

Giunto elastico Uneflex®, economica

Prodotti correlati


VEL

Rotolo a strappo fermacavi, cavi elettrici e pneumatici


VELprf

Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide


VELM4

Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide