Rotolo a strappo fermacavi



VEL Per cavi elettrici e pneumatici

- Rotolo tipo velcro che permette il fissaggio o il ragruppamento di cavi
- 1 lato asola, 1 lato uncino
- Ideale per il fissaggio di cavi su profilati in alluminio con i supporti **VEL-PRF**
- Veduto in rotoli
- Materiali:

Polipropilene autoestinguente a norma UL94-V2

Vantaggi

- Montaggio facile
- Riutilizzabile centinaia di volte
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo
- Nessun rischio di ferite o danni sui cavi contrariamente ai serracavi in poliammide rilsan
- Facilità di taglio per ottenere la lunghezza desiderata

Accessori

- Supporto VEL-M o VEL-PRF







Utilizzo con supporto



Utilizzo senza supporto

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+ 2+		4+		
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta		

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mètre)	Prezzo unit.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





New Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi

NOAOi

Per cavi elettrici e pneumatici

VELPRE

- Supporto di fissaggio clip per rotolo fermacavi tipo Velcro

- Elemento di collegamento che permette di fissare un cavo su un profilato alluminio Minitec PRF
- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali:

Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

Vantaaai

- Montaggio facile tramite rotazione a 45°
- Riutilizzabile
- Diverse larahezze possibili di rotoli a strappo fermacavi

Accessori

Rotoli a strappo fermacavi VEL



















SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+		
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta		

	Intervallo di	Per rotolo				Prezzo unit
Codice	serraggio (mm)	Larghezza (mm)	Α	В	H1	da 1 a 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi New

VEL_M

Per cavi elettrici e pneumatici

- Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro
- Supporto anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali:

Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

Vantaggi

- Montaggio facile tramite avvitamento
- Riutilizzabile
- Diverse larghezze possibili di rotoli a strappo fermacavi

Accessori

- Rotolo a strappo VEL
- Dado PRF-ECL e viti FHC




Per nastro a strappo da 7.5











SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

	Intervallo di		Per rotolo				Prezzo unit.
Codice	serraggio (mm)	Per vite	larghezza (mm)	Α	В	н	da 1 a 9
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

New Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi

Per cavi elettrici e pneumatici

VFL_M

- Supporto di fissaggio per rotolo fermacavi tipo Velcro

- Supporto clip anti rilascio (il nastro a strappo può passare solo in un senso) permettendo un serraggio ottimale dei cavi
- Materiali:

Poliammide rinforzata con fibre di vetro autoestinguente a norma UL94-V0

Vantaggi

- Montaggio facile tramite avvitamento
- Riutilizzahile

Accessori

- Rotolo a strappo VEL
- Dado PRF-ECL e viti CHC6



Per nastro a strappo 30mm














SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+		
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta		

 Intervallo di
 Per rotolo
 Prezzo unit.

 Codice
 serraggio (mm)
 Per vite
 larghezza (mm)
 da 1 a 9

 VEL30-M6-20100
 20-100
 M6
 30
 7,70 €

Dimensioni in mm



Altri prodotti...



Squadra di giunzione, PRF4590



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2 cementato t...



Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



Pignone tendicatena, Ruota dentata in acciaio



Guida di scorrimento a rotelle, Sistema di ancoraggio



Ingranaggio conico in plastica, 1:1



Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a 3Nm



Squadra di giunzione, PRF19 a PRF32



Piede snodato con base stampata Ø80, Ø 80



Perno folle, Standard - acciaio



Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio

Prodotti correlati



Rotolo a strappo fermacavi, cavi elettrici e pneumatici



Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide