

Clip-on base for hook-and-loop strip

For electric and pneumatic cables **VELPRF**

- **Support clip for Velcro type hook-and-loop strip**
- Connecting element for fixing a cable on a **Minitec PRF** aluminum profile
- Anti-return clip (the strips can only pass in one direction) for optimum cable tightening
- **Materials:**
Glass fiber reinforced polyamide
self-extinguishing according to UL94-V0






Advantages

- Easy mounting by 45° rotation
- Reusable
- Different sizes of hook-and-loop strips available

Accessories

- **VEL** stripe



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+
Disc. List		-5%	-10%	On request

Part number	Range of Tightening (mm)	For strip Width (mm)	A	B	H1	Price each
						1 to 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,15 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,15 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,32 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,47 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



AT5-10ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...



GPB55

Impugnatura sferica femmina filettata, Alluminio



SCA

Serracavo, Acciaio



ZG2

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



PDM_PDV

Detectable plastic palm grip, by metal detectors



GLB

Piccolo Volano a 6 alette, Tecnopolimero - Ottone



VT

Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®, 0.53 a 1.32 Nm



WSSss

Gancio a S simmetrica, Inox



PF55

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



MFB

Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo - con vite a pressione



CLSCLP

Perno serie corta, Acciaio - serie corta



RT25

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata

Prodotti correlati



VEL

Rotolo a strappo fermacavi, cavi elettrici e pneumatici



VELM4

Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



VELM6

Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide