

Hexagonal headed bolt with narrow shaft

VHTMHDSS

Hygienic Design®

- **Thin shaft bolts for use in hygienic environments**

- **Material:**

Stainless steel 1.4404 (316L)


Polished finish Ra<0.8

Advantages

- In combination with a clamping element, these thin shafted screws are designed against becoming detached accidentally, thus meeting the requirements of European standard 2006/42/EG
- Dirt and residues of product or cleaning materials will not remain, ensuring easy cleaning

Accessories

- **RDS** safety washer to secure the screw to the other component before assembly (see page 60)



DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+	25+	50+
Disc.	Net	-5%	-10%	-15%	On request

Part N°	ØD	ØD1	ØD2	H	B	K	L	SW	Price each
									1 to 4
VHTM4-8/HDSS	M4	9,2	3,1	3,0	5,0	4,0	8,0	7,0	6,25 €
VHTM4-10/HDSS	M4	9,2	3,1	3,0	5,0	4,0	10,0	7,0	6,28 €
VHTM4-12/HDSS	M4	9,2	3,1	3,0	5,0	4,0	12,0	7,0	6,37 €
VHTM4-16/HDSS	M4	9,2	3,1	3,0	5,0	4,0	16,0	7,0	6,43 €
VHTM4-20/HDSS	M4	9,2	3,1	3,0	5,0	4,0	20,0	7,0	6,49 €
VHTM5-8/HDSS	M5	10,5	3,7	3,7	6,0	4,7	8,0	8,0	6,49 €
VHTM5-10/HDSS	M5	10,5	3,7	3,7	6,0	4,7	10,0	8,0	6,58 €
VHTM5-12/HDSS	M5	10,5	3,7	3,7	6,0	4,7	12,0	8,0	6,64 €
VHTM5-16/HDSS	M5	10,5	3,7	3,7	6,0	4,7	16,0	8,0	6,72 €
VHTM5-20/HDSS	M5	10,5	3,7	3,7	6,0	4,7	20,0	8,0	6,78 €
VHTM5-25/HDSS	M5	10,5	3,7	3,7	6,0	4,7	25,0	8,0	6,90 €

All dimensions in mm

Part N°	ØD	ØD1	ØD2	H	B	K	L	SW	Price each 1 to 4
VHTM6-8/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	8,0	10,0	7,05 €
VHTM6-12/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	12,0	10,0	7,18 €
VHTM6-16/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	16,0	10,0	7,35 €
VHTM6-20/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	20,0	10,0	7,47 €
VHTM6-25/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	25,0	10,0	7,66 €
VHTM6-30/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	30,0	10,0	7,82 €
VHTM6-35/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	35,0	10,0	7,97 €
VHTM6-40/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	40,0	10,0	8,19 €
VHTM6-45/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	45,0	10,0	8,35 €
VHTM6-50/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	50,0	10,0	8,48 €
VHTM6-60/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	60,0	10,0	8,89 €
VHTM8-16/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	16,0	13,0	8,09 €
VHTM8-20/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	20,0	13,0	8,35 €
VHTM8-25/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	25,0	13,0	8,57 €
VHTM8-30/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	30,0	13,0	8,86 €
VHTM8-35/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	35,0	13,0	9,11 €
VHTM8-40/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	40,0	13,0	9,33 €
VHTM8-45/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	45,0	13,0	9,62 €
VHTM8-50/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	50,0	13,0	9,87 €
VHTM8-60/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	60,0	13,0	10,40 €
VHTM8-65/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	65,0	13,0	10,69 €
VHTM8-70/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	70,0	13,0	10,97 €
VHTM10-20/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	20,0	16,0	9,62 €
VHTM10-25/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	25,0	16,0	9,99 €
VHTM10-30/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	30,0	16,0	10,37 €
VHTM10-35/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	35,0	16,0	10,75 €
VHTM10-40/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	40,0	16,0	11,16 €
VHTM10-45/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	45,0	16,0	11,57 €
VHTM10-50/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	50,0	16,0	11,96 €
VHTM10-60/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	60,0	16,0	12,79 €
VHTM10-70/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	70,0	16,0	13,65 €
VHTM10-80/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	80,0	16,0	14,54 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



HTD14M_85

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



CT

Giunto cardanico telescopico, Sollecitazioni normale



ACLDBB

Sistema di chiusura per profili alluminio, Fermo a 2 sfere



SLS

Supporto per vite trapezoidale, Supporto Drylin® flottante



PRES

Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Portapinzine



ACLBMC

Supporto per sensore per profili alluminio, Porta cellula



EBC

Dado cieco Hygienic Design®, Compatto



NPTF30

Morsetto di collegamento, Distanziale Ø14 a Ø20



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con in...

Prodotti correlati



RDS

Rondella di sicurezza Hygienic Usit®, Inox



DEP

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Bussole per il monta...