


- **Volantino**
- Elementi di manovra
- Materiale:
Inox 304
- Superfici lucide

Vantaggi

- Non trattiene lo sporco né la polvere

Applicazioni

- Industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari



**Superfici
brillanti**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØF	ØD	ØD1	H	H1	G	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
VML6-27	M6	27	15	30	10,0	10	✓	26,17 €
VML8-33	M8	33	19	43	11,0	20	✓	32,19 €
VML8-40	M8	40	21	47	15,0	20	✓	44,28 €
VML10-50	M10	50	25	63	17,5	30	✓	52,31 €
VML12-60	M12	60	27	77	20,0	40	✓	72,58 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Q6

Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 9,1 Nm



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



PRF_ART

Cerniere e giunti, Con maniglia di serraggio



PTMC

Telescopic furniture foot, square plate



E60

Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a 62 Nm



P30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.80 Nm



RAGFLOW

Rotaia a rulli Floway2®, Rotaia a rulli



PRF_BASE

Elementi di ancoraggio, Basamento



CHCSS

Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



gt64

Chiusura a farfalla, Tolleranze di montaggio normali

Prodotti correlati



EML

Volantino a lobi, Dado monoblocco