


- Volantino con impugnatura girevole
- Finitura: tornito, naturale
- Mozzo pieno con punto di centraggio
- Materiale:  
Inox 1.4301



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4	Prezzo unit.
								1 a 2
VPPT76/SS	76,20	9,91	22,1	17,02	6,10	27,9	37,90	62,88 €
VPPT101/SS	101,60	11,94	25,9	18,03	7,87	31,7	39,88	70,64 €
VPPT151/SS	152,40	19,05	38,1	22,10	12,70	38,1	63,50	140,56 €
VPPT203/SS	203,20	22,10	45,7	24,13	14,22	45,7	76,20	181,08 €
VPPT254/SS	254,00	22,10	50,8	26,67	15,75	50,8	76,20	282,93 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



Maniglia a ripresa,  
Plastica



Rinvio angolare, fino a  
30 Nm



Kit di raccordo, Kit di  
raccordo XZ



Pistoncino a molla,  
con flangia



Attrezzi per cavi,  
Attrezzi per crimpatura



Piede fissabile con  
base lamiera Ø80, Ø  
80



Mini martinetto  
motorizzato 1A, 1  
ampere



Riduttore coassiale,  
da 20 a 50 Nm



Motore inox AC  
asincrono da 1,1 a  
1,5kW, 1.1 a 1.5kW



Impugnatura cilindrica  
libera retraibile,  
Retraibile



Volantino a 6 lobi -  
boccia passante,  
Duroplast - Ottone



Aggancio per tirante  
chiusura in gomma,  
Aggancio

## Prodotti correlati



Volantino a razze,  
Inox 316



Volantin pieno,  
Poliammide



Volantino pieno,  
Poliammide



Volantino pieno,  
Poliammide