


- Volantino con impugnatura girevole
- Finitura: tornito, naturale
- Mozzo pieno con punto di centraggio
- Materiale:
Inox 1.4301




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4	Prezzo unit.
								1 a 2
VPPT76/SS	76,20	9,91	22,1	17,02	6,10	27,9	37,90	62,88 €
VPPT101/SS	101,60	11,94	25,9	18,03	7,87	31,7	39,88	70,64 €
VPPT151/SS	152,40	19,05	38,1	22,10	12,70	38,1	63,50	140,56 €
VPPT203/SS	203,20	22,10	45,7	24,13	14,22	45,7	76,20	181,08 €
VPPT254/SS	254,00	22,10	50,8	26,67	15,75	50,8	76,20	282,93 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GPLny

Scovolo, nylon



PTA100ssEB

Piede snodato con base stampata Ø100, Piede snodato



CFS

Perno folle mini, Miniatura



PM4

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



HG6-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45




RTT

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata



CLASS

Maniglia a ripresa - maschio, Inox



LRH

Vite trapezoidale a doppia inclinazione, a doppia inclinazione - 1 f...



NSU

Supporto per sensore, Morsetto universale



TB8

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici, Acciaio



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø



DP

Spina cilindrica, standard ISO 2338

Prodotti correlati



HLUss

Volantino a razze, Inox 316



SHA

Volantin pieno, Poliammide



SHA_PT

Volantino pieno, Poliammide



SHA_PTR

Volantino pieno, Poliammide