Staffa di bloccaggio 1 lato



VRC1

Posizionabile in 4 x 90°

- Staffa di posizionamento


- Per il bloccaggio di montagai. di lavorazioni, di porte e cassetti. Utilizzabili anche come ausilio per il mantenimento in posizione dei pezzi durante il trasporto.

- Materiali:

Leva:

Zamak, nero simile a RAL 9005 Zamak, argento simile a RAL 9006 Pezzi interni: metallo sinterizzato Vite: inox A2 (ISO 10642)





												Massa	Prezzo unit.
Codice	Colore	Ød1	Ød2	L1	L2	В	H1	H2	H3	H4	Arresto	(g)	Da 1 a 5
VRC1-M6/A	Argento	M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	59	30,04 €
VRC1-M8/A	Argento	M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	136	37,59 €
VRC1-M6/N	Nero	M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	59	30,04 €
VRC1-M8/N	Nero	M8	14	65	78	25,2	14	15,8	8,0	9,0	5	136	37.59 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



6+ 1+

Prezzo -10% Su richiesta

Staffa di bloccaggio 2 lati

Posizionabile in 4 x 90°

VRC2

- Staffa di posizionamento


- Per il bloccaggio di montaggi, di lavorazioni, di porte e cassetti. Utilizzabili anche come ausilio per il mantenimento in posizione dei pezzi durante il trasporto.

- Materiali:

Leva:

Zamak, nero simile a RAL 9005 Zamak, argento simile a RAL 9006 Pezzi interni: metallo sinterizzato Vite: inox A2 (ISO 10642)





SCONTI PER QUANTITÀ

1+	6+	20+
		Su richiesta

													Prezzo unit.
Codice	Colore	Ød1	Ød2	L1	L2	В	H1	H2	Н3	H4	Arresto	(g)	Da 1 a 5
VRC2-M6/A	Argento	M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	93	33,62 €
VRC2-M8/A	Argento	M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	220	43,50 €
VRC2-M6/N	Nero	M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	93	33,62 €
VRC2-M8/N	Nero	M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	220	43,50 €

Dimensioni in mm

