

Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®

VT27 VT40


Coppia fino a 1,32Nm

- **Limitatore di coppia regolabile da inserire nel mozzo**
- Protegge in caso di sovraccarico
- Gioco max. 2°
- Velocità massima di slittamento: 1000 g/min
- Dissipazione di potenza a 20°C
- Temperatura max tollerata in superficie: 80°C
- Materiali:
Mozzo e dischi: acciaio temprato
Scatola e zigrinatura: in alluminio




Vantaggi

- Si interrompe la rotazione quando la coppia trasmessa supera la coppia limite




VT2 Con vite a pressione




VT4 con ganascia di serraggio

Zigrinatura



Puleggia (o ingranaggio, ecc...) incollata al supporto di riferimento. Evitare i montaggi troppo stretti



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ |
|-----|--------|------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -15% | -20% | -25% | -30% | Su richiesta |

| Codice | ØA Std. | N. di dischi di attrito | ØD | L | Vite | Dissipazione di calore a 20°C (Watt) | Coppia max. di frizione (Nm) | Momento d'inerzia (kgm ² x 10 ³) | Stock* | Prezzo unit da 1 a 4 |
|----------------------------------|---------|-------------------------|------|------|------|--------------------------------------|------------------------------|---|--------|----------------------|
| Con vite a pressione | | | | | | | | | | |
| VT2712-6 | 6 | 2 | 25,8 | 26,4 | M3 | 7,0 | 0,53 | 242 | ✓ | 71,32 € |
| VT2712-8 | 8 | 2 | 25,8 | 26,4 | M3 | 7,0 | 0,53 | 242 | ✓ | 71,32 € |
| VT2796-6 | 6 | 6 | 25,8 | 32,4 | M3 | 8,6 | 1,32 | 312 | ✓ | 84,54 € |
| VT2796-8 | 8 | 6 | 25,8 | 32,4 | M3 | 8,6 | 1,32 | 312 | ✓ | 84,54 € |
| Con ganascia di serraggio | | | | | | | | | | |
| VT4012-6 | 6 | 2 | 25,8 | 34,4 | M3 | 7,0 | 0,53 | 317 | ✓ | 80,42 € |
| VT4012-8 | 8 | 2 | 25,8 | 34,4 | M3 | 7,0 | 0,53 | 317 | - | 80,42 € |
| VT4096-6 | 6 | 6 | 25,8 | 40,7 | M3 | 8,6 | 1,32 | 381 | ✓ | 92,47 € |
| VT4096-8 | 8 | 6 | 25,8 | 40,7 | M3 | 8,6 | 1,32 | 381 | ✓ | 92,47 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



MDB_MTB
Ingranaggio conico in
plastica stampata ,
3:1



PSG08
Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato



ACAss
Albero scanalato Inox
304, Inox



BLHB50
Rinvio angolare ad
albero cavo, fino a 30
Nm



M0
Coppia ruota e vite
senza fine, Bronzo



LPCM
Leva con impugnatura
cilindrica, Duroplast
nero, leva in acciaio



NSP
Morsetto base a 90°,
Montaggio e
regolazione rapidi



CABtool
Attrezzi per cavi,
Attrezzi per taglio



TOC
Testa orientabile,
Corta



SHA_PT
Volantino pieno,
Poliammide



GMK17_BR
Morsetto porta guide,
Conico singolo



ES
Simple support base
(bipod), Plastic

Prodotti correlati



VTA
Limitatore di coppia
ad attrito Vari-Tork®,
0.53 a 1.32 Nm



DSF
Limitatore di coppia a
scivolamento, 4 a
2600 Nm



LC
Limitatore di coppia
ad attrito, 30 a 240
Nm



LC
Limitatore di coppia
ad attrito, 190 a 1800
Nm