

Coppia fino a 1,32Nm


VTA2 VTA6

- Giunto limitatore di coppia regolabile
- Gioco max. 2°
- Velocità di slittamento max.: 1000 g/min
- Temperatura max tollerata in superficie: 80°C
- Con giunto di Oldham
- Materiali:
 - Mozzo: alluminio 6082
 - Disco: acetale nero



Utilizzi

- 2 rondelle ondulate sono montate su questi limitatori
- In alcuni casi, il controllo della coppia è migliore quando si toglie una rondella



Alberi motore, riduttori o altro, supportati esternamente

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	15+	20+	25+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-25%	-30%	Su richiesta

Codice	$\begin{matrix} +0,03 \\ -0,00 \end{matrix}$ ØB1	$\begin{matrix} +0,03 \\ -0,00 \end{matrix}$ ØB2	L	ØD	Lunghezza max. albero L1	Lunghezza max. albero L2	Dissipazione di calore a 20°C (Watt)	Coppia max. di frizione (Nm)	Prezzo unit da 1 a 4
2 dischi									
VTA2-0606	6	6	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓ 99,90 €
VTA2-0608	6	8	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓ 99,90 €
VTA2-0610	6	10	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	- 99,90 €
VTA2-0806	8	6	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	- 99,90 €
VTA2-0808	8	8	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓ 99,90 €
VTA2-0810	8	10	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓ 99,90 €
6 dischi									
VTA6-0606	6	6	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	- 113,20 €
VTA6-0608	6	8	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	- 113,20 €
VTA6-0610	6	10	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	- 113,20 €
VTA6-0806	8	6	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	- 113,20 €
VTA6-0808	8	8	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	✓ 113,20 €
VTA6-0810	8	10	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	✓ 113,20 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BOX-CSss

Fascette di serraggio,
Valigetta di fascette
inox



BAC105

Contenitore a becco,
8mm



PTA150

Piede snodato con
base stampata Ø150,
Ø 150



GLB

Volantino a 6 lobi
filettato,
Tecnopolimero - Inox



MFB

Giunto a soffietto,
Alluminio e bronzo -
con vite a pressione




RCX-6

Rondella sferica -
DIN6319, convessa




UTKswr

Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V



G1

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



G0

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio



UGH25

Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø25



RFVfp

Riduttore inox a ruota
e vite senza fine,



PFL

P-FLEX, Vite a
pressione

Prodotti correlati



VT

Limitatore di coppia
ad attrito Vari-Tork®,
0.53 a 1.32 Nm



DSF

Limitatore di coppia a
scivolamento, 4 a
2600 Nm



LC

Limitatore di coppia
ad attrito, 30 a 240
Nm



LC

Limitatore di coppia
ad attrito, 190 a 1800
Nm