

## Coppia fino a 1,32Nm


## VTA2 VTA6

- Giunto limitatore di coppia regolabile
- Gioco max. 2°
- Velocità di slittamento max.: 1000 g/min
- Temperatura max tollerata in superficie: 80°C
- Con giunto di Oldham
- Materiali:
  - Mozzo: alluminio 6082
  - Disco: acetale nero



### Utilizzi

- 2 rondelle ondulate sono montate su questi limitatori
- In alcuni casi, il controllo della coppia è migliore quando si toglie una rondella



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	15+	20+	25+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-25%	-30%	Su richiesta

Codice	$\begin{matrix} +0,03 \\ -0,00 \end{matrix}$ ØB1	$\begin{matrix} +0,03 \\ -0,00 \end{matrix}$ ØB2	L	ØD	Lunghezza max. albero L1	Lunghezza max. albero L2	Dissipazione di calore a 20°C (Watt)	Coppia max. di frizione (Nm)	Prezzo unit da 1 a 4
<b>2 dischi</b>									
VTA2-0606	6	6	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓ 99,90 €
VTA2-0608	6	8	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓ 99,90 €
VTA2-0610	6	10	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	- 99,90 €
VTA2-0806	8	6	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	- 99,90 €
VTA2-0808	8	8	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓ 99,90 €
VTA2-0810	8	10	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓ 99,90 €
<b>6 dischi</b>									
VTA6-0606	6	6	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	- 113,20 €
VTA6-0608	6	8	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	- 113,20 €
VTA6-0610	6	10	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	- 113,20 €
VTA6-0806	8	6	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	- 113,20 €
VTA6-0808	8	8	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	✓ 113,20 €
VTA6-0810	8	10	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	✓ 113,20 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BSM\_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo in acciaio,...



LRR-53

Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla inox




GLP

Volantino a 6 lobi filettato, Tecnopolimero - Inox



BPM\_LOK

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, LONG-LOK - Acciaio



BLHM60

Rinvio angolare, fino a 70 Nm



PTA80

Piede snodato con base stampata Ø80, Ø 80



RTTss

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata



RBGpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - gomma grigia



EMR

Volantino zigrinato a serraggio rapido, Zigrinato



HLA28

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 182Nm



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



PRES7HR

Pressa manuale da banco, Pressione fino a 700kg

## Prodotti correlati



VT

Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®, 0.53 a 1.32 Nm



DSF

Limitatore di coppia a scivolamento, 4 a 2600 Nm



LC

Limitatore di coppia ad attrito, 30 a 240 Nm



LC

Limitatore di coppia ad attrito, 190 a 1800 Nm