

# Hexagonal head screw **DIN933**


## VTHBR

## Brass

- Screw conforming to DIN933

- Material:

Brass



### DISCOUNTS

|       |     |      |            |
|-------|-----|------|------------|
| Qty   | 1+  | 6+   | 11+        |
| Disc. | Net | -10% | On request |

| Part N°      | ØM | Pitch | L  | A (max) | K   | A/F<br>Across flats | Qty/pack | Price each<br>1 to 5 |
|--------------|----|-------|----|---------|-----|---------------------|----------|----------------------|
| VTH4-10/BR/B | M4 | 0,70  | 10 | 2,10    | 2,8 | 7                   | 100      | 9,23 €               |
| VTH4-16/BR/B | M4 | 0,70  | 16 | 2,10    | 2,8 | 7                   | 100      | 10,78 €              |
| VTH4-20/BR/B | M4 | 0,70  | 20 | 2,10    | 2,8 | 7                   | 100      | 12,06 €              |
| VTH4-25/BR/B | M4 | 0,70  | 25 | 2,10    | 2,8 | 7                   | 100      | 14,81 €              |
| VTH4-30/BR/B | M4 | 0,70  | 30 | 2,10    | 2,8 | 7                   | 100      | 16,96 €              |
| VTH5-10/BR/B | M5 | 0,80  | 10 | 2,40    | 3,5 | 8                   | 100      | 12,70 €              |
| VTH5-16/BR/B | M5 | 0,80  | 16 | 2,40    | 3,5 | 8                   | 100      | 18,25 €              |
| VTH5-20/BR/B | M5 | 0,80  | 20 | 2,40    | 3,5 | 8                   | 100      | 19,96 €              |
| VTH5-25/BR/B | M5 | 0,80  | 25 | 2,40    | 3,5 | 8                   | 100      | 21,22 €              |
| VTH5-30/BR/B | M5 | 0,80  | 30 | 2,40    | 3,5 | 8                   | 100      | 25,80 €              |
| VTH5-40/BR/B | M5 | 0,80  | 40 | 2,40    | 3,5 | 8                   | 100      | 32,67 €              |
| VTH6-10/BR/B | M6 | 1,00  | 10 | 3,00    | 4,0 | 10                  | 100      | 21,60 €              |
| VTH6-20/BR/B | M6 | 1,00  | 20 | 3,00    | 4,0 | 10                  | 100      | 28,81 €              |
| VTH6-25/BR/B | M6 | 1,00  | 25 | 3,00    | 4,0 | 10                  | 100      | 33,84 €              |
| VTH6-30/BR/B | M6 | 1,00  | 30 | 3,00    | 4,0 | 10                  | 100      | 37,34 €              |
| VTH6-40/BR/B | M6 | 1,00  | 40 | 3,00    | 4,0 | 10                  | 100      | 44,32 €              |
| VTH6-50/BR/B | M6 | 1,00  | 50 | 3,00    | 4,0 | 10                  | 100      | 55,34 €              |
| VTH8-16/BR/B | M8 | 1,25  | 16 | 3,75    | 5,3 | 13                  | 100      | 53,36 €              |
| VTH8-20/BR/B | M8 | 1,25  | 20 | 3,75    | 5,3 | 13                  | 100      | 61,11 €              |
| VTH8-25/BR/B | M8 | 1,25  | 25 | 3,75    | 5,3 | 13                  | 100      | 67,75 €              |
| VTH8-30/BR/B | M8 | 1,25  | 30 | 3,75    | 5,3 | 13                  | 100      | 71,22 €              |
| VTH8-40/BR/B | M8 | 1,25  | 40 | 3,75    | 5,3 | 13                  | 100      | 110,17 €             |
| VTH8-50/BR/B | M8 | 1,25  | 50 | 3,75    | 5,3 | 13                  | 100      | 93,79 €              |
| VTH8-60/BR/B | M8 | 1,25  | 60 | 3,75    | 5,3 | 13                  | 100      | 116,77 €             |

All dimensions in mm

## Altri prodotti...



HTD8M\_30

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Acciaio



PSG2

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



BFA

Anelli d'arresto per alberi, Anello tipo E




PCS6ECO

Pignone a catena - acciaio, 6mm (DIN 04-1)



DER63

Motore inox AC asincrono 0,18kW, 0.18kW



M1

Vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



GSI\_A

Vite di regolazione per molla a gas, Vite di regolazione



CHAE4080PA

Cerniera ad avvitare estetica simmetrica, Poliammide



G4

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



CLA

Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox



BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Regolabile

## Prodotti correlati



WINGbr

Vite ad alette DIN316, Ottone DIN 316



WINGbrEcrou

Dado ad alette per serraggio manuale DIN315, Ottone DIN 315



SHNbr

Dado esagonale - DIN934, Ottone



SHWbr

Rondella semplice - DIN125, Ottone