


- **Ball head screws**
- Specially designed component for fixing cladding panels, Plexiglass screens etc
- Material:
  - Stainless steel 1.4404 (316L)
  - Polished finish Ra<0.8

### Advantages

- The oversized flange and the thread undercut ensure a stress-free, uniform force distribution on the supported element.
- Optimised form for use in hygienic environments.
- Dirt and residue from products or cleaners are practically non-adherent, guaranteeing easy cleaning

### Accessories

- For tightening and loosening the screws without damaging them, use the **CM flat spanner** with protective cap (**tome 1 p.628**) in combination with the **CM-CF** accessory (**tome 1 p.629**)



### DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+	25+
Disc.	Net	-5%	-10%	On request

Part number	ØD	ØD1	K	T	SW	R	R1	L	Price each.
									1 to 4
VTSM3-4/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	4	6,05 €
VTSM3-5/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	5	6,05 €
VTSM3-6/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	6	6,15 €
VTSM3-8/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	8	6,24 €
VTSM3-10/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	10	6,34 €
VTSM4-5/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	5	6,31 €
VTSM4-6/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	6	6,31 €
VTSM4-8/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	8	6,42 €
VTSM4-10/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	10	6,50 €
VTSM4-12/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	12	6,52 €

All dimensions in mm

## DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+	25+
Disc.	Net	-5%	-10%	On request

Part number	ØD	ØD1	K	T	SW	R	R1	L	Price each.
									1 to 4
VTSM5-6/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	6	6,70 €
VTSM5-8/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	8	6,88 €
VTSM5-10/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	10	6,98 €
VTSM5-12/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	12	7,14 €
VTSM5-16/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	16	7,32 €
VTSM6-8/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	8	7,21 €
VTSM6-10/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	10	7,40 €
VTSM6-12/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	12	7,58 €
VTSM6-16/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	16	7,89 €
VTSM6-20/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	20	8,07 €
VTSM8-10/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	10	7,48 €
VTSM8-12/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	12	7,69 €
VTSM8-16/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	16	8,04 €
VTSM8-20/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	20	8,32 €
VTSM8-25/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	25	8,43 €
VTSM10-12/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	12	9,82 €
VTSM10-16/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	16	10,09 €
VTSM10-20/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	20	10,39 €
VTSM10-25/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	25	10,67 €
VTSM10-30/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	30	10,89 €
VTSM10-37/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	37	11,15 €
VTSM12-16/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	16	11,72 €
VTSM12-20/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	20	12,08 €
VTSM12-25/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	25	12,70 €
VTSM12-30/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	30	13,25 €
VTSM12-35/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	35	13,76 €
VTSM16-20/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	20	15,44 €
VTSM16-25/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	25	16,28 €
VTSM16-30/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	30	17,12 €
VTSM16-35/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	35	18,45 €
VTSM16-40/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	40	18,94 €

All dimensions in mm

## Altri prodotti...



RJUM05  
Supporto per boccola  
Drylin R®, Chiuso -  
Corto



PCS37  
Pignone a catena -  
acciaio, 9.525mm  
(DIN06B-1)



NK27  
Guida mini Drylin® N,  
Larghezza 27 mm



CLM  
Attacco per forcella,  
Corta inox



PPD  
Pistoncino a molla,  
Per lamiera



DOMI80  
Slitta di regolazione  
Domino 80, Slitta  
DOMILINE 80




GCL  
Guida lineare a sfere -  
Sfere inox, Carello -  
da 516 N a 8396 N



BH01  
Cuscinetto radiale  
flangiato, Montaggio :  
pressione e colla



PRF\_CLIP\_45  
Clip di fissaggio per  
cavi per profili  
alluminio, Per



RPP  
Piastra di giunzione  
per cinghia RPP,  
RPP14



INS150  
Inserto auto-  
maschiante a passo  
grosso, Con colletto -



CLG1  
Ingranaggio dritto in  
plastica stampata ,  
Nylon stampato

## Prodotti correlati



CM  
Attrezzi Hygienic  
Usit® and Hygienic  
Design®, Protective  
inserts f...



CM\_CO  
Attrezzi Hygienic  
Usit® and Hygienic  
Design®, Protective  
inserts f...