
Flanged polymer nut

1 trapezoidal right-hand thread — WFRM

- *Material*: **iglidur®** *W300*




Advantages

- *Dry working*
- *Not affected by dirt*
- *No maintenance required*
- *No corrosion*
- *Silent in operation*

Accessories

- ***LFM*** *steel lead screw or* ***LSM*** *stainless steel lead screw*



No maintenance

DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	20+	40+	60+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	Pitch Ød	P	d2	d3	d4	d5	b1	b2	Stock*	Price each 1 to 5
WFRM102	10	2	25	42	34	5	25	10	✔	28,68 €
WFRM123	12	3	28	48	38	6	35	12	✔	35,03 €
WFRM164	16	4	28	48	38	6	35	12	✔	44,81 €
WFRM184	18	4	28	48	38	6	35	12	✔	53,28 €
WFRM204	20	4	32	55	45	7	44	12	✔	53,46 €
WFRM245	24	5	32	55	45	7	44	12	✔	74,14 €
WFRM306	30	6	38	62	50	7	46	14	✔	80,68 €

**Depending on availability - Dimensions in mm*


Altri prodotti...


QNU

Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno libero


BOX-TOR-A

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 2.90 x 1.78mm a 28.17 x...


R_RR

Cremagliera sezione stretta, Acciaio


RJUM05

Supporto per boccola Drylin R®, Chiuso - Lungo


PTMC

Piede regolabile, square plate


CHML63

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 138 Nm - Con limitatore ...


RURp

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Poliuretano - Mozzo alluminio (U...


CMA

Vite ad occhiello, Acciaio


PSPE22

Conical flexible shaft handlee Ø22, Black PVC


DOMI120

Accessori di collegamento, Piatto girevole



LRR22

Small dimension latch with locking system, Aluminium


PRF_ECL

Fissaggio, Dado quadrato con linguetta - Inox


Prodotti correlati


LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto


LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto


LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto


LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto