

# Wing nut, hand tightened **DIN315**


Brass

**WINGBR**

- Wing nut conforming to DIN315
- Material:  
Brass

## Advantages

- Easy hand tightening



## DISCOUNTS

Qty	1+	6+	11+
Disc.	Net	-10%	On request

Part N°	ØD	E	H	M	ØD1	ØS	Qty/pack	Price each
								1 to 5
WING-M4/BR/B	M4	20	10,5	4,6	8	7	100	32,76 €
WING-M5/BR/B	M5	26	13	6,5	11	9	100	34,88 €
WING-M6/BR/B	M6	33	17	8	13	11	100	56,28 €
WING-M8/BR/B	M8	39	20	10	16	12,5	100	103,98 €

All dimensions in mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

## Altri prodotti...



OP6

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



VT

Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®, 0.53 a 1.32 Nm



AT10-BAR

Barra dentata, AT10



BDPR

Braccio di reazione, Rigido



PTKss

Piede speciale agromentare, Inox - 3-A standard



PRF\_ER

Elementi di giunzione, Elemento di raccordo



PCS25ECO

Pignone a catena - acciaio, 6.35mm



BLHB50

Rinfran. angolare ad albero cavo, fino a 30 Nm



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



HLA19

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 43Nm



BPTR

Tappo per tubo tondo, Standard



PSG125HC

Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...

## Prodotti correlati



VTHbr

Vite a testa esagonale - DIN933, Ottone



WINGbrEcrou

Dado ad alette per serraggio manuale DIN315, Ottone DIN 315



SHNbr

Dado esagonale - DIN934, Ottone



SHWbr

Rondella semplice - DIN125, Ottone