

Wing nut, hand tightened **DIN315**


Brass

WINGBR

- Wing nut conforming to DIN315
- Material:
Brass

Advantages

- Easy hand tightening



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	11+
Disc.	Net	-10%	On request

Part N°	ØD	E	H	M	ØD1	ØS	Qty/pack	Price each
								1 to 5
WING-M4/BR/B	M4	20	10,5	4,6	8	7	100	32,76 €
WING-M5/BR/B	M5	26	13	6,5	11	9	100	34,88 €
WING-M6/BR/B	M6	33	17	8	13	11	100	56,28 €
WING-M8/BR/B	M8	39	20	10	16	12,5	100	103,98 €

All dimensions in mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

191

Altri prodotti...



BH02

Cuscinetto radiale
flangiato, Montaggio
con circlips



BLOC

Accessori per porte,
Arresto per porta



SFWR

Supporto per
estremità dell'albero,
Elemento a muro



SBF

Sealed flange bearing
unit for Food Industry,
cover



TIFss

Tirante tutto filetto -
DIN976A, Inox



E30

Riduttore a rinvio
angolare, da 1.50 a 9
Nm




GLB

Volantino a 6 lobi
filettato,
Tecnopolimero - Inox



SDA

Pistoncino a molla -
Supporto, fissaggio
parallelo alla
serratura



GPLso

Scovolo, seta



SBS_L

Giunzione per catena
al metro, Maglia di



H2

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a



KON

Piedino antivibrante
cilindrico, Inox

Prodotti correlati



VTHbr

Vite a testa esagonale
- DIN933, Ottone



WINGbrEcrou

Dado ad alette per
serraggio manuale
DIN315, Ottone DIN
315



SHNbr

Dado esagonale -
DIN934, Ottone



SHWbr

Rondella semplice -
DIN125, Ottone