

Wing nut, hand tightened **DIN315**


Brass

WINGBR

- Wing nut conforming to DIN315
- Material:
Brass

Advantages

- Easy hand tightening



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	11+
Disc.	Net	-10%	On request

Part N°	ØD	E	H	M	ØD1	ØS	Qty/pack	Price each
								1 to 5
WING-M4/BR/B	M4	20	10,5	4,6	8	7	100	32,76 €
WING-M5/BR/B	M5	26	13	6,5	11	9	100	34,88 €
WING-M6/BR/B	M6	33	17	8	13	11	100	56,28 €
WING-M8/BR/B	M8	39	20	10	16	12,5	100	103,98 €

All dimensions in mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo e spina ino...



DER80

Motore inox AC asincrono da 0,55 a 0,75kW, 0.55 a 0.75kW



PW_PWG2

Ruota di precisione, Bronzo



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



E30

Riduttore a rinvio angolare, da 1.50 a 9 Nm



WTM

Rondella per serraggio - DIN6340, Acciaio



RJA10_03

Guarnizione in gomma, Da agganciare



ESCON

Accessori per variatore di velocità 5A, Cavo USB per connessione PC



PRF-SMA

Sistema di chiusura per profili alluminio,



DOMI50

Slitta di regolazione Domino 50, Slitta



DOMI80

Slitta di regolazione Domino 80, Slitta



DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1

Prodotti correlati



VTHbr

Vite a testa esagonale - DIN933, Ottone



WINGbrEcrou

Dado ad alette per serraggio manuale DIN315, Ottone DIN 315



SHNbr

Dado esagonale - DIN934, Ottone



SHWbr

Rondella semplice - DIN125, Ottone