

Wing nut, hand tightened **DIN315**


Brass

WINGBR

- Wing nut conforming to DIN315
- Material:
Brass

Advantages

- Easy hand tightening



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	11+
Disc.	Net	-10%	On request

Part N°	ØD	E	H	M	ØD1	ØS	Qty/pack	Price each
								1 to 5
WING-M4/BR/B	M4	20	10,5	4,6	8	7	100	32,76 €
WING-M5/BR/B	M5	26	13	6,5	11	9	100	34,88 €
WING-M6/BR/B	M6	33	17	8	13	11	100	56,28 €
WING-M8/BR/B	M8	39	20	10	16	12,5	100	103,98 €


All dimensions in mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



BABFCFO
Perno autobloccante,
Boccole di fissaggio
con flangia cilindrica



PF40NM
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
18 Nm



TBE16
Economic mini-table
with trapezoidal
leadscrew, 5kg




UCP_PBT
Cuscinetto ritto
polimero inox,
polimero e inox



BCH_SS
Pomello a fungo inox,
M3 a M8



TK_UUOP
Manicotto a sfera
autoallineante
Topball,
Autoallineante Topball



KM
Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Ghiera KM



RFV63
Riduttore inox a ruota
e vite senza fine, fino
a 152 Nm



PRES
Accessori per pressa
PRES-3HR e
PRES-4HR,



WTM
Rondella per
serraggio - DIN6340,
Acciaio



LINK64
Motoriduttore AC
sincrono, da 1.3 a
6Nm



SBF
Sealed flange bearing
unit for Food Industry,
cover

Prodotti correlati




VTHbr
Vite a testa esagonale
- DIN933, Ottone



WINGbrEcrou
Dado ad alette per
serraggio manuale
DIN315, Ottone DIN
315



SHNbr
Dado esagonale -
DIN934, Ottone



SHWbr
Rondella semplice -
DIN125, Ottone