

# Wing screw, hand tightened **DIN316**

## WINGBR

## Brass


- Wing screw conforming to DIN316

- Material

Brass

### Advantages

- Easy hand tightening



### DISCOUNTS

Qty	1+	6+	11+
Disc.	Net	-10%	On request

Part N°	ØD	L	E	H	M	ØD1	ØS	Qty/pack	Price each	
									1 to 5	
WING-M4-10/BR/B	M4	10	20	10,5	4,6	8	7	100	40,03	€
WING-M4-16/BR/B	M4	16	20	10,5	4,6	8	7	100	65,78	€
WING-M4-20/BR/B	M4	20	20	10,5	4,6	8	7	100	82,43	€
WING-M5-10/BR/B	M5	10	26	13	6,5	11	9	100	83,14	€
WING-M5-16/BR/B	M5	16	26	13	6,5	11	9	100	88,64	€
WING-M5-20/BR/B	M5	20	26	13	6,5	11	9	100	99,40	€
WING-M5-25/BR/B	M5	25	26	13	6,5	11	9	100	105,13	€
WING-M5-30/BR/B	M5	30	26	13	6,5	11	9	100	116,66	€
WING-M6-16/BR/B	M6	16	33	17	8	13	11	100	97,91	€
WING-M6-20/BR/B	M6	20	33	17	8	13	11	100	114,75	€
WING-M6-25/BR/B	M6	25	33	17	8	13	11	100	122,15	€
WING-M6-30/BR/B	M6	30	33	17	8	13	11	100	129,99	€
WING-M6-40/BR/B	M6	40	33	17	8	13	11	100	153,23	€
WING-M8-10/BR/B	M8	10	39	20	10	16	12,5	50	145,45	€
WING-M8-16/BR/B	M8	16	39	20	10	16	12,5	50	163,93	€
WING-M8-20/BR/B	M8	20	39	20	10	16	12,5	50	177,81	€
WING-M8-25/BR/B	M8	25	39	20	10	16	12,5	50	190,69	€
WING-M8-30/BR/B	M8	30	39	20	10	16	12,5	50	202,99	€
WING-M8-40/BR/B	M8	40	39	20	10	16	12,5	50	243,49	€

All dimensions in mm

## Altri prodotti...



BDP2R  
Braccio di reazione,  
Serraggio rinforzato



GAL 42  
Rullo per  
trasportatore, Senza  
cuscinetti a sfere



RJA10\_03  
Guarnizione in  
gomma, Da  
agganciare



E15  
Riduttore a rinvio  
angolare, da 0.40 a  
2.53 Nm



gt64r  
Chiusura a farfalla a  
molla, Tolleranze di  
montaggio ampie



BLHB30  
Rinvio angolare ad  
albero cavo, Fino a  
4.4 Nm



PLC\_PLT  
Magnete, Con foro  
centrale




CFS  
Perno folle mini,  
Miniatura



AT5courroie  
Cinghia chiusa  
posizionamento AT,  
AT5 Poliuretano



METC  
Cuscinetto a collare,  
Bronzo  
autolubrificante



M0  
Ruota per vite senza  
fine, Plastica lavorata  
(delrin)



SBRtool  
Chain tool, Drive  
chain maintenance  
tools

## Prodotti correlati



VTHbr  
Vite a testa esagonale  
- DIN933, Ottone



WINGbr  
Vite ad alette DIN316,  
Ottone DIN 316



SHNbr  
Dado esagonale -  
DIN934, Ottone



SHWbr  
Rondella semplice -  
DIN125, Ottone