

- Materiali:

Zamak





Inserto in iglidur® J200

Vantaggio

- Grande libertà di costruzione con la possibilità di utilizzare soltanto i binari semplici **WS20** e i pattini **WJUM01-20**



Modulabile



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	Tipo	Gloco (mm)	Carico statico max. (20°C) Peso (g)	Coy (N)	Coz+ (N)	Coz- (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
WJUM01-20	Fisso	0	190	3200	3200	500	✓	17,64 €
WJUM01-20-LL	Galleggiante	±0,25	190	3200	3200	500	✓	17,64 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SUPTOOL

Attrezzo di montaggio per calettatori, Per calettatori di bloccaggio



PC25ECO

Pignone a catena - acciaio, 6.35mm



AKN

Giunto a soffietto Gerwah®, da 22 a 180Nm



RURt

Ruota girevole a foro centrale, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra...



BDMdII

Boccola magnetica per perno, Bloccaggio magnetico rapido e leggero



AC144

Piastrina di riscontro piatta per chiusura, 22mm



BHEX

Tappo di protezione esagonale, Tecnopoliimero nero



CHAE4080PA

Cerniera ad avvitare estetica simmetrica, Poliammide



PLM-SC

Magnete piatto, With threaded hole



DOMI80

Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80



RBGpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - gomma grigia



G-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45

Prodotti correlati



WS20

Binario Drylin® W, Binario



WW20

Carrello Drylin® W, Carrello



WJRM

Pattino ibrido Drylin® W, Cuscinetto ibrido