

- Materiali:

Zamak





Inserto in iglidur® J200

Vantaggio

- Grande libertà di costruzione con la possibilità di utilizzare soltanto i binari semplici **WS20** e i pattini **WJUM01-20**



Modulabile



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	Tipo	Gloco (mm)	Carico statico max. (20°C) Peso (g)	Coy (N)	Coz+ (N)	Coz- (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
WJUM01-20	Fisso	0	190	3200	3200	500	✓	17,64 €
WJUM01-20-LL	Galleggiante	±0,25	190	3200	3200	500	✓	17,64 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ACL-PLAngle

Elementi di giunzione,
Collegamento
angolare



H0255

Giunto cardanico
semplice ad aghi -
inox, Sollecitazioni
importante ...



BCM_CC

Spazzola cilindrica
modulare, Filo di crine
di cavallo



GE1006

Chiusura a leva
adattabile, Per
aggancio in gola



BCAss

Boccola scanalata
Inox, Inox



EFTC

Supporto di fissaggio,
Inox



MRA_SS

Maglia rapida, Inox



MEB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1



HAS

Rondella girevole, Vite
con spalla a testa
piatta con intaglio



PDM_PDV

Detectable plastic
palm grip, by metal
detectors



BOX-TOR-G

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 3.00 x 1.50mm



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con
base lamiera Ø100, Ø
100

Prodotti correlati



WS20

Binario Drylin® W,
Binario



WW20

Carrello Drylin® W,
Carrello



WJRM

Pattino ibrido Drylin®
W, Cuscinetto ibrido