







- Materiale:

- Alluminio anodizzato duro
- Lunghezza standard: 1.000mm
- Opzione: possibile fino a 4.000mm
- Per carrello **WJUM10** e **WJRM10**



Modulabile




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	Lunghezza L (mm)	Lunghezza L max. (mm)	C5 mini	C5 max.	Iy (mm ⁴)	Iz (mm ⁴)	Wby (mm ³)	Wbz (mm ³)	Massa (kg/m)	Prezzo unit. da 1 a 4
WS10	1000	4000	20	79,5	19000	2850	1000	310	0,62	✓ 70,03 €
WS10-40	1000	4000	20	79,5	91000	5100	3600	590	1,00	✓ 102,89 €
WS10-80	1000	4000	20	79,5	388000	6100	9200	650	1,50	✓ 171,38 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Cuscinetto in plastica,
Plastica - materiale
sfere : vetro



Magnete piatto di
fermo, Magnete di
fermo piatto



Piastrina di riscontro,
12,13,18 e 20mm




Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,
Bloccaggio rapido per
prof...



, 12.7mm (DIN 08B-1)




Maniglia a ripresa
Hygienic Usit®, Inox



Coppia ruota e vite
senza fine , Plastica
lavorata (delrin)



Piedino antivibrante
cilindrico inox, inox



Tenditore per catena
automatico, Con
pattino 180°



Supporto avvitabile
per rotolo a strappo
fermacavi,



Interblocco di
sicurezza, Chiusura a
molla - inox



Tenditore automatico
universale, Per
applicazioni correnti

Prodotti correlati



Pattino Drylin® W,
Pattino



Guida Drylin® W,
Carrello



Pattino ibrido Drylin®
W, Cuscinetto ibrido