

- Low cost range of S shaped hooks
- Manufactured in 304 stainless steel

**Application**


- Not suitable for lifting applications

**Info**

- Also available in normal steel



**NEW!**

**DISCOUNTS**

Qty	1+	80+	120+	160+	200+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	L	M	Weight (g)	Price each 1 to 79
WSS2-30/SS	2,0	30,1	5,6	1,6	0,16 €
WSS2.5-33/SS	2,5	32,9	3,7	2,8	0,44 €
WSS3-33/SS	3,0	33,0	3,5	4,0	0,48 €
WSS4-40/SS	4,0	40,0	5,0	9,0	1,02 €
WSS5-49/SS	5,0	48,5	7,0	17,0	1,26 €
WSS6-63/SS	6,0	62,5	7,0	32,0	1,46 €
WSS7-68/SS	7,0	67,8	13,0	45,0	2,61 €
WSS8-75/SS	8,0	74,8	13,3	60,0	3,87 €

## Altri prodotti...



RBGtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - gomma grigia



5H2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



PRF\_ROUL

Ruota per profili alluminio, Senza freno



ADSR

Giunto senza gioco Gerwah®, da 12.5 a 525Nm



PAT85

Piede snodato con base stampata Ø85, Ø 85



DOMI80

Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80




FF15

Riduttore ad alberi paralleli, da 2.20 a 10 Nm



BPPss

Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox, Inox



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



S\_ZZ

Cuscinetto radiale a sfere, Inox



DKONSL

Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio maschio



RPCpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - Poliammide

## Prodotti correlati



WSS

Gancio a S simmetrica, Acciaio



CHN\_CHNSS

Catena dritta a maglie lunghe, Inox