


- Low cost range of S shaped hooks
- Manufactured in 304 stainless steel

Application


- Not suitable for lifting applications

Info

- Also available in normal steel



NEW!

**DISCOUNTS**

Qty	1+	80+	120+	160+	200+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	L	M	Weight (g)	Price each 1 to 79
WSS2-30/SS	2,0	30,1	5,6	1,6	0,16 €
WSS2.5-33/SS	2,5	32,9	3,7	2,8	0,44 €
WSS3-33/SS	3,0	33,0	3,5	4,0	0,48 €
WSS4-40/SS	4,0	40,0	5,0	9,0	1,02 €
WSS5-49/SS	5,0	48,5	7,0	17,0	1,26 €
WSS6-63/SS	6,0	62,5	7,0	32,0	1,46 €
WSS7-68/SS	7,0	67,8	13,0	45,0	2,61 €
WSS8-75/SS	8,0	74,8	13,3	60,0	3,87 €

Altri prodotti...



BOXKU

Box kit di chiavette a disco, Box kit di chiavette a disco - acciaio



TBEBASE10

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew, Economica



NRV

Morsetto incrociato, Montaggio e regolazione rapidi



VELprf

Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



PPD

Pistoncino a molla, Per lamiera



V3RA_PTR

Volantino a tre razze, Poliammide



ES

Support base (tripod), Plastic



H2

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



PR821

Ruota di rinvio, Serie 821 e 805



RJUM05

Supporto per boccola Drylin R®, Chiuso -



GB-RA

Ingranaggio dritto ottone, Ottone



CRLHR

Anello di sollevamento,

Prodotti correlati



WSS

Gancio a S simmetrico, Acciaio



CHN_CHN55

Catena dritta a maglie lunghe, Inox