


- Low cost range of S shaped hooks
- Manufactured in 304 stainless steel

Application


- Not suitable for lifting applications

Info

- Also available in normal steel



NEW!

**DISCOUNTS**

Qty	1+	80+	120+	160+	200+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	L	M	Weight (g)	Price each 1 to 79
WSS2-30/SS	2,0	30,1	5,6	1,6	0,16 €
WSS2.5-33/SS	2,5	32,9	3,7	2,8	0,44 €
WSS3-33/SS	3,0	33,0	3,5	4,0	0,48 €
WSS4-40/SS	4,0	40,0	5,0	9,0	1,02 €
WSS5-49/SS	5,0	48,5	7,0	17,0	1,26 €
WSS6-63/SS	6,0	62,5	7,0	32,0	1,46 €
WSS7-68/SS	7,0	67,8	13,0	45,0	2,61 €
WSS8-75/SS	8,0	74,8	13,3	60,0	3,87 €

Altri prodotti...



CF

Perno folle, Standard -
acciaio



FBL4004_K7

Spazzola al metro
fibre PA6 da Ø0,3 a
Ø0,5, Poliammide
nero 6 - me...



KB_WW

Manicotto chiuso a
sfere di precisione,
Economica



INS_SS

Boccola autofilettante
Inox, Inox



SHW

Rondella semplice ,
Inox A2



Q1

Cuscinetto orientabile
a sfere, Acciaio



PPD

Pistoncino a molla,
Per lamiera



CHAE6555

Cerniera ad avvitare
estetica, Alluminio



ZG0

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



BAC105

Contenitore a becco,
8mm



F7-SF-SM

Visualizzatore
multifunzione,
Supporto - montaggio



BRI

Accessori per
pannello, Blocco di
fissaggio

Prodotti correlati



WSS

Gancio a S
simmetrica, Acciaio



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie
lunghe, Inox