

- Low cost range of S shaped hooks
- Manufactured in 304 stainless steel

Application


- Not suitable for lifting applications

Info

- Also available in normal steel



NEW!

**DISCOUNTS**

Qty	1+	80+	120+	160+	200+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	L	M	Weight (g)	Price each 1 to 79
WSS2-30/SS	2,0	30,1	5,6	1,6	0,16 €
WSS2.5-33/SS	2,5	32,9	3,7	2,8	0,44 €
WSS3-33/SS	3,0	33,0	3,5	4,0	0,48 €
WSS4-40/SS	4,0	40,0	5,0	9,0	1,02 €
WSS5-49/SS	5,0	48,5	7,0	17,0	1,26 €
WSS6-63/SS	6,0	62,5	7,0	32,0	1,46 €
WSS7-68/SS	7,0	67,8	13,0	45,0	2,61 €
WSS8-75/SS	8,0	74,8	13,3	60,0	3,87 €

Altri prodotti...



G2
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



T25-BAR
Barra dentata, T2.5



SRP
Spina cilindrica
ISO8752, elastica ISO
8752




HAR9
Rondella girevole, DIN
6371



DTR
Pignone tendicatena,
Ruota dentata in
acciaio



PRF_CH
Catena porta cavo,
Supplied in metre
lengths



PM4
Vite senza fine,
Plastica lavorata
(delrin)



TOC
Testa orientabile,
Corta



BCAss
Boccola scanalata
Inox, Inox



SH1
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



HTD8M_30
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Ghisa



BSM_LOK
Pressore a molla con
esagono incassato,
LONG-LOK - corpo in
acciaio,...

Prodotti correlati



WSS
Gancio a S
simmetrica, Acciaio



CHN_CHNSS
Catena dritta a maglie
lunghe, Inox