

- Low cost range of S shaped hooks
- Manufactured in 304 stainless steel

Application


- Not suitable for lifting applications

Info

- Also available in normal steel



NEW!



DISCOUNTS

Qty	1+	80+	120+	160+	200+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	L	M	Weight (g)	Price each 1 to 79
WSS2-30/SS	2,0	30,1	5,6	1,6	0,16 €
WSS2.5-33/SS	2,5	32,9	3,7	2,8	0,44 €
WSS3-33/SS	3,0	33,0	3,5	4,0	0,48 €
WSS4-40/SS	4,0	40,0	5,0	9,0	1,02 €
WSS5-49/SS	5,0	48,5	7,0	17,0	1,26 €
WSS6-63/SS	6,0	62,5	7,0	32,0	1,46 €
WSS7-68/SS	7,0	67,8	13,0	45,0	2,61 €
WSS8-75/SS	8,0	74,8	13,3	60,0	3,87 €

Altri prodotti...



CLG2

Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



ASH

Anello di
sollevamento, dritto a
saldare



T5M T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretano armatura
in acciaio



BH01

Cuscinetto radiale
flangiato, Montaggio :
pressione e colla



SSBRA

Ingranaggio conico
inox, 1:1



ZBconique

Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



BLHB50

Rinvio angolare, fino a
30 Nm



MFBC

Giunto a soffietto
Inox, Inox - con
ganascia di serraggio




HLA19

Rinvio angolare a
dentatura spiroidale,
Fino a 43Nm



BOX-TOR-C

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 3.00 x 1.50mm



M1

Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con
base lamiera Ø80, Ø
80

Prodotti correlati



WSS

Gancio a S
simmetrica, Acciaio



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie
lunghe, Inox