
# Tightening washer

New

## WTM


### Hardened steel

- ***Heavy duty clamping washer***
- *Conforms to DIN 6340*
- *Materials :*
  *Steel AlZnMgCu0.5F47*
  *resistance hardened 1200-1400/mm²*





Tight locking




**DISCOUNTS**

| Qty | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Disc. | List | -5% | -10% | On request |

| Part number | ØD1 | ØD2 | S | For screw | Weight (g) | Stock* | Price each 1 to 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTM-6 | 6,4 | 17 | 3 | M6 | 3,8 | ✔ | 0,77 € |
| WTM-8 | 8,4 | 23 | 4 | M8 | 9,8 | ✔ | 0,77 € |
| WTM-10 | 10,5 | 28 | 4 | M10 | 14 | ✔ | 0,95 € |
| WTM-12 | 13,0 | 35 | 5 | M12 | 28 | ✔ | 1,25 € |
| WTM-16 | 17,0 | 45 | 6 | M16 | 55 | ✔ | 1,78 € |
| WTM-20 | 21,0 | 50 | 6 | M20 | 71 | - | 2,80 € |
| WTM-24 | 25,0 | 60 | 6 | M24 | 122 | - | 4,38 € |

**Subject to availability - Dimensions in mm*

# Altri prodotti...




Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2




Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100




Attacco per forcella, Corta acciaio




Ruota per vite senza fine, Bronzo




Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 10.3 Nm





Cuscinetto a collare , Polimero universale




Indexing plunger with cam, with cam




Pistoncino a molla, Da saldare - Acciaio




Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)




Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa




Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio




Piede snodato con base stampata Ø40, 3000N

## Prodotti correlati




Rondella sferica - DIN6319, convessa




Rondella sferica - DIN6319, concava