


# Tightening washer

New


## WTM

## Hardened steel

- **Heavy duty clamping washer**
- Conforms to DIN 6340
- Materials :  
Steel AlZnMgCu0.5F47  
resistance hardened 1200-1400/mm<sup>2</sup>



Tight locking



### DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	ØD1	ØD2	S	For screw	Weight (g)	Stock*	Price each 1 to 5
WTM-6	6,4	17	3	M6	3,8	✓	0,77 €
WTM-8	8,4	23	4	M8	9,8	✓	0,77 €
WTM-10	10,5	28	4	M10	14	✓	0,95 €
WTM-12	13,0	35	5	M12	28	✓	1,25 €
WTM-16	17,0	45	6	M16	55	✓	1,78 €
WTM-20	21,0	50	6	M20	71	-	2,80 €
WTM-24	25,0	60	6	M24	122	-	4,38 €

\*Subject to availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



CHM40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



ZG1

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



F7-P-AM

Visualizzatore multifunzione, Banda magnetica



RDS

Rondella di sicurezza Hygienic Usit®, Inox



SCA

Serracavo, Acciaio



FF10

Riduttore ad alberi paralleli, da 0.78 a 3.70 Nm



PR882

Ruota di rinvio, Serie 882



VLBS

Anello di sollevamento, Articolato - a saldare



BOXdh

Box kit di spine cilindriche DIN6325, Box kit - standard DIN



RTE

Rotex®, elastico, Alluminio



KB\_OP

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Universale

## Prodotti correlati



RCC\_RCX

Rondella sferica - DIN6319, convessa



RCC\_RCX

Rondella sferica - DIN6319, concava