


Tightening washer

New


WTM

Hardened steel

- **Heavy duty clamping washer**
- Conforms to DIN 6340
- Materials :
Steel AlZnMgCu0.5F47
resistance hardened 1200-1400/mm²



Tight
locking



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	ØD1	ØD2	S	For screw	Weight (g)	Stock*	Price each 1 to 5
WTM-6	6,4	17	3	M6	3,8	✓	0,77 €
WTM-8	8,4	23	4	M8	9,8	✓	0,77 €
WTM-10	10,5	28	4	M10	14	✓	0,95 €
WTM-12	13,0	35	5	M12	28	✓	1,25 €
WTM-16	17,0	45	6	M16	55	✓	1,78 €
WTM-20	21,0	50	6	M20	71	-	2,80 €
WTM-24	25,0	60	6	M24	122	-	4,38 €


*Subject to availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



GAL_42

Rullo per trasportatore, Senza cuscinetti a sfere



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura in acci...




NPTR_M

Morsetto con maniglia, Regolabile



STC

Deceleratore, Ghiera d'arresto



LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto



PCS75K

Pignone a catena dentatura temprata, 19.05mm (DIN12B-1)



PW_PWG2

Vite senza fine di precisione, Acciaio



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero do...



HK

Accessorio di serraggio manuale,



KON

Piedino antivibrante cilindrico, Inox



SLB

Pistoncino a molla, inox



SLB

Pistoncino a molla, inox

Prodotti correlati



RCC_RCX

Rondella sferica - DIN6319, convessa



RCC_RCX

Rondella sferica - DIN6319, concava