


Tightening washer

New


WTM

Hardened steel

- Heavy duty clamping washer
- Conforms to DIN 6340
- Materials :
Steel AlZnMgCu0.5F47
resistance hardened 1200-1400/mm²



Tight locking



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	ØD1	ØD2	S	For screw	Weight (g)	Stock*	Price each 1 to 5
WTM-6	6,4	17	3	M6	3,8	✓	0,77 €
WTM-8	8,4	23	4	M8	9,8	✓	0,77 €
WTM-10	10,5	28	4	M10	14	✓	0,95 €
WTM-12	13,0	35	5	M12	28	✓	1,25 €
WTM-16	17,0	45	6	M16	55	✓	1,78 €
WTM-20	21,0	50	6	M20	71	-	2,80 €
WTM-24	25,0	60	6	M24	122	-	4,38 €

*Subject to availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



DCG

Ventosa, Gomma naturale



MACss

Moschettone inox, Inox



CLR

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio per forcell...



BPPL

Mini sfera portante a incastro, A incastro



F7-E

Visualizzatore multifunzione, Con sensore di posizione esterno



CLB_M

Maniglia a ripresa, Zamak



SHN

Dado esagonale - DIN934, Inox A2



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



PT820

Pignone di trazione, Serie 820 e 815



BLHT70

Rinvio angolare a T, da 26 a 128 Nm



GE14

Chiusura a leva, Con porta-lucchetto



LRX

Guida lineare a rulli, Binario - da 9410 N a 101000 N

Prodotti correlati



RCC_RCX

Rondella sferica - DIN6319, convessa



RCC_RCX

Rondella sferica - DIN6319, concava