

Modulo 1,5


Acciaio 35NCD6



- **Coppia più importante**
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

Opzione

- Materiale 20NCD2 indurito temprato



| Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/min. | | | | |
|---|--------|--------------------|--------|--------------------|
| | 35NCD6 | 35NCD6 temprato | 20NCD2 | 20NCD2 temprato |
| Nm | 32 | 46 | 32 | 88 |
| kW | 3,342 | 4,879 | 3,342 | 8,952 |

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| Dc. | Prezzo -12% -25% Su richiesta | | | |

| Codice | Z Denti | OP Primitivo | OD Esterno | OM Mozzo | OA Alesaggio | Pesi (kg) | | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 | |
|----------|------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|-------|--------|-----------------------|----|
| | | | | | | YG | XG | | YG | XG |
| YG1.5-9 | 9 | 15,00 | 18,00 | 18,00 | 8 | 0,043 | 0,019 | ✓ | 28,38 € | |
| YG1.5-10 | 10 | 16,50 | 19,50 | 19,50 | 8 | 0,054 | 0,025 | ✓ | 28,38 € | |
| YG1.5-11 | 11 | 18,00 | 21,00 | 21,00 | 8 | 0,065 | 0,031 | ✓ | 28,38 € | |
| YG1.5-12 | 12 | 18,00 | 21,00 | 21,00 | 8 | 0,065 | 0,031 | ✓ | 27,03 € | |
| YG1.5-13 | 13 | 19,50 | 22,50 | 20,00 | 8 | 0,068 | 0,038 | ✓ | 27,86 € | |
| YG1.5-14 | 14 | 21,00 | 24,00 | 20,00 | 8 | 0,076 | 0,045 | - | 28,55 € | |
| YG1.5-15 | 15 | 22,50 | 25,50 | 20,00 | 8 | 0,083 | 0,053 | ✓ | 29,29 € | |
| YG1.5-16 | 16 | 24,00 | 27,00 | 25,00 | 10 | 0,105 | 0,057 | ✓ | 30,10 € | |
| YG1.5-17 | 17 | 25,50 | 28,50 | 25,00 | 10 | 0,113 | 0,066 | - | 31,01 € | |
| YG1.5-18 | 18 | 27,00 | 30,00 | 25,00 | 10 | 0,123 | 0,076 | - | 32,06 € | |
| YG1.5-19 | 19 | 28,50 | 31,50 | 25,00 | 10 | 0,133 | 0,086 | - | 33,46 € | |
| YG1.5-20 | 20 | 30,00 | 33,00 | 25,00 | 10 | 0,143 | 0,096 | ✓ | 34,82 € | |
| YG1.5-21 | 21 | 31,50 | 34,50 | 25,00 | 10 | 0,155 | 0,107 | - | 35,19 € | |
| YG1.5-22 | 22 | 33,00 | 36,00 | 30,00 | 10 | 0,191 | 0,119 | ✓ | 35,55 € | |
| YG1.5-23 | 23 | 34,50 | 37,50 | 30,00 | 10 | 0,203 | 0,131 | ✓ | 36,06 € | |
| YG1.5-24 | 24 | 36,00 | 39,00 | 30,00 | 10 | 0,216 | 0,144 | ✓ | 36,50 € | |
| YG1.5-25 | 25 | 37,50 | 40,50 | 30,00 | 10 | 0,229 | 0,157 | - | 38,43 € | |
| YG1.5-26 | 26 | 39,00 | 42,00 | 30,00 | 10 | 0,243 | 0,171 | ✓ | 40,23 € | |
| YG1.5-27 | 27 | 40,50 | 43,50 | 30,00 | 10 | 0,257 | 0,185 | ✓ | 41,43 € | |
| YG1.5-28 | 28 | 42,00 | 45,00 | 30,00 | 10 | 0,272 | 0,200 | ✓ | 42,76 € | |
| YG1.5-29 | 29 | 43,50 | 46,50 | 30,00 | 10 | 0,288 | 0,215 | - | 43,45 € | |
| YG1.5-30 | 30 | 45,00 | 48,00 | 30,00 | 10 | 0,304 | 0,231 | ✓ | 44,70 € | |
| YG1.5-31 | 31 | 46,50 | 49,50 | 30,00 | 10 | 0,320 | 0,248 | - | 45,36 € | |
| YG1.5-32 | 32 | 48,00 | 51,00 | 30,00 | 10 | 0,337 | 0,265 | - | 46,27 € | |
| YG1.5-33 | 33 | 49,50 | 52,50 | 30,00 | 10 | 0,355 | 0,283 | ✓ | 46,65 € | |

Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

| Codice | Z | ØP | ØD | ØM | ØA | Pesi (kg) | | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 | |
|-----------|-------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|--------|-----------------------|----|
| | Denti | Primitivo | Esterno | Mozzo | Alesaggio | YG | XG | | YG | XG |
| YG1.5-34 | 34 | 51,00 | 54,00 | 30,00 | 10 | 0,373 | 0,301 | - | 47,06 € | |
| YG1.5-35 | 35 | 52,50 | 55,50 | 50,00 | 15 | 0,509 | 0,304 | - | 47,64 € | |
| YG1.5-36 | 36 | 54,00 | 57,00 | 50,00 | 15 | 0,529 | 0,323 | - | 50,03 € | |
| YG1.5-37 | 37 | 55,50 | 58,50 | 50,00 | 15 | 0,548 | 0,343 | - | 51,05 € | |
| YG1.5-38 | 38 | 57,00 | 60,00 | 50,00 | 15 | 0,569 | 0,363 | ✓ | 52,24 € | |
| YG1.5-39 | 39 | 58,50 | 61,50 | 50,00 | 15 | 0,589 | 0,384 | - | 53,32 € | |
| YG1.5-40 | 40 | 60,00 | 63,00 | 50,00 | 15 | 0,611 | 0,406 | ✓ | 54,47 € | |
| YG1.5-41 | 41 | 61,50 | 64,50 | 50,00 | 15 | 0,633 | 0,428 | - | 54,53 € | |
| YG1.5-42 | 42 | 63,00 | 66,00 | 50,00 | 15 | 0,655 | 0,450 | - | 54,63 € | |
| YG1.5-43 | 43 | 64,50 | 67,50 | 50,00 | 15 | 0,678 | 0,473 | - | 54,65 € | |
| YG1.5-44 | 44 | 66,00 | 69,00 | 50,00 | 15 | 0,702 | 0,497 | - | 55,10 € | |
| YG1.5-45 | 45 | 67,50 | 70,50 | 50,00 | 15 | 0,726 | 0,521 | - | 55,82 € | |
| YG1.5-46 | 46 | 69,00 | 72,00 | 50,00 | 15 | 0,750 | 0,545 | - | 57,03 € | |
| YG1.5-47 | 47 | 70,50 | 73,50 | 50,00 | 15 | 0,775 | 0,570 | - | 58,27 € | |
| YG1.5-48 | 48 | 72,00 | 75,00 | 50,00 | 15 | 0,801 | 0,596 | - | 59,52 € | |
| YG1.5-49 | 49 | 73,50 | 76,50 | 50,00 | 15 | 0,827 | 0,622 | - | 62,19 € | |
| YG1.5-50 | 50 | 75,00 | 78,00 | 50,00 | 15 | 0,854 | 0,649 | - | 67,67 € | |
| YG1.5-51 | 51 | 76,50 | 79,50 | 50,00 | 15 | 0,881 | 0,676 | - | 68,57 € | |
| YG1.5-52 | 52 | 78,00 | 81,00 | 50,00 | 15 | 0,909 | 0,704 | - | 69,93 € | |
| YG1.5-53 | 53 | 79,50 | 82,50 | 60,00 | 15 | 1,037 | 0,733 | - | 70,97 € | |
| YG1.5-54 | 54 | 81,00 | 84,00 | 60,00 | 15 | 1,066 | 0,762 | ✓ | 71,32 € | |
| YG1.5-55 | 55 | 82,50 | 85,50 | 60,00 | 15 | 1,095 | 0,791 | - | 71,72 € | |
| YG1.5-56 | 56 | 84,00 | 87,00 | 60,00 | 15 | 1,125 | 0,821 | - | 72,24 € | |
| YG1.5-57 | 57 | 85,50 | 88,50 | 60,00 | 15 | 1,156 | 0,852 | - | 72,93 € | |
| YG1.5-58 | 58 | 87,00 | 90,00 | 60,00 | 15 | 1,187 | 0,883 | - | 73,28 € | |
| YG1.5-59 | 59 | 88,50 | 91,50 | 60,00 | 15 | 1,219 | 0,914 | - | 73,67 € | |
| YG1.5-60 | 60 | 90,00 | 93,00 | 60,00 | 15 | 1,251 | 0,947 | ✓ | 74,01 € | |
| YG1.5-62 | 62 | 93,00 | 96,00 | 60,00 | 15 | 1,317 | 1,013 | - | 75,48 € | |
| YG1.5-64 | 64 | 96,00 | 99,00 | 60,00 | 15 | 1,385 | 1,081 | - | 76,42 € | |
| YG1.5-65 | 65 | 97,50 | 100,50 | 60,00 | 15 | 1,420 | 1,116 | - | 81,61 € | |
| YG1.5-66 | 66 | 99,00 | 102,00 | 60,00 | 15 | 1,455 | 1,151 | ✓ | 81,61 € | |
| YG1.5-68 | 68 | 102,00 | 105,00 | 60,00 | 15 | 1,528 | 1,224 | - | 82,93 € | |
| YG1.5-70 | 70 | 105,00 | 108,00 | 60,00 | 15 | 1,602 | 1,298 | - | 85,94 € | |
| YG1.5-71 | 71 | 106,50 | 109,50 | 60,00 | 15 | 1,641 | 1,336 | - | 88,33 € | |
| YG1.5-72 | 72 | 108,00 | 111,00 | 60,00 | 15 | 1,679 | 1,375 | - | 90,85 € | |
| YG1.5-73 | 73 | 109,50 | 112,50 | 60,00 | 15 | 1,718 | 1,414 | - | 93,13 € | |
| YG1.5-74 | 74 | 111,00 | 114,00 | 60,00 | 15 | 1,758 | 1,454 | - | 96,34 € | |
| YG1.5-75 | 75 | 112,50 | 115,50 | 60,00 | 15 | 1,798 | 1,494 | - | 102,67 € | |
| YG1.5-76 | 76 | 114,00 | 117,00 | 60,00 | 15 | 1,839 | 1,535 | - | 102,67 € | |
| YG1.5-78 | 78 | 117,00 | 120,00 | 75,00 | 15 | 2,105 | 1,618 | - | 102,67 € | |
| YG1.5-80 | 80 | 120,00 | 123,00 | 75,00 | 15 | 2,191 | 1,704 | - | 105,92 € | |
| YG1.5-86 | 86 | 129,00 | 132,00 | 75,00 | 15 | 2,460 | 1,973 | - | 120,01 € | |
| YG1.5-90 | 90 | 135,00 | 138,00 | 75,00 | 15 | 2,650 | 2,164 | - | 122,00 € | |
| YG1.5-96 | 96 | 144,00 | 147,00 | 75,00 | 15 | 2,952 | 2,465 | - | 156,51 € | |
| YG1.5-98 | 98 | 147,00 | 150,00 | 75,00 | 15 | 3,057 | 2,570 | - | 156,51 € | |
| YG1.5-100 | 100 | 150,00 | 153,00 | 75,00 | 15 | 3,164 | 2,677 | - | 156,51 € | |
| YG1.5-105 | 105 | 157,50 | 160,50 | 75,00 | 15 | 3,441 | 2,955 | - | 170,11 € | |
| YG1.5-110 | 110 | 165,00 | 168,00 | 75,00 | 15 | 3,732 | 3,245 | - | 197,96 € | |
| YG1.5-115 | 115 | 172,50 | 175,50 | 75,00 | 15 | 4,036 | 3,550 | - | 197,96 € | |
| YG1.5-120 | 120 | 180,00 | 183,00 | 75,00 | 15 | 4,354 | 3,867 | - | 247,46 € | |


Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

YG1.5-298 298 447,00 450,00 Dimensioni: contattateci Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



T5courroie

Cinghia di
posizionamento T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio



PRF_GAL

Rotella per profilo
alluminio, Rotella
liscia



BLM

Pressore liscio a
molla, Corpo inox



ZA

Albero per guida
lineare, Acciaio
temprato



BCM_HPBT

Spazzola cilindrica
modulare, Filo
poliestere PBT




JCDss

Giunto cardanico -
inox, Sollecitazioni
leggere



EFTC

Supporto di fissaggio,
Inox



M2

Vite senza fine,
Plastica lavorata
(delrin)



PRF_VTM

Fissaggio, Vite testa
martello



UCF

Cuscinetto a flangia
quadrata in ghisa,



BOXdhx

Box kit di spine
filettate DIN7979D,



BMF

Manopola, Zigrinata -
Cieco

Prodotti correlati



ZG1

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)




CLG1

Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



GG1

Ingranaggio dritto
rettificato, Acciaio
trattato



MR_MMR

Cremaagliera sezione
metrica, Acciaio