

Modulo 1,5


Acciaio 35NCD6



- **Coppia più importante**
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

Opzione

- Materiale 20NCD2 indurito temprato



Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	35NCD6	35NCD6 temprato	20NCD2	20NCD2 temprato
Nm	32	46	32	88
kW	3,342	4,879	3,342	8,952

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Dc.	Prezzo -12% -25% Su richiesta			

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
						YG	XG		YG	XG
YG1.5-9	9	15,00	18,00	18,00	8	0,043	0,019	✓	28,38 €	
YG1.5-10	10	16,50	19,50	19,50	8	0,054	0,025	✓	28,38 €	
YG1.5-11	11	18,00	21,00	21,00	8	0,065	0,031	✓	28,38 €	
YG1.5-12	12	18,00	21,00	21,00	8	0,065	0,031	✓	27,03 €	
YG1.5-13	13	19,50	22,50	20,00	8	0,068	0,038	✓	27,86 €	
YG1.5-14	14	21,00	24,00	20,00	8	0,076	0,045	-	28,55 €	
YG1.5-15	15	22,50	25,50	20,00	8	0,083	0,053	✓	29,29 €	
YG1.5-16	16	24,00	27,00	25,00	10	0,105	0,057	✓	30,10 €	
YG1.5-17	17	25,50	28,50	25,00	10	0,113	0,066	-	31,01 €	
YG1.5-18	18	27,00	30,00	25,00	10	0,123	0,076	-	32,06 €	
YG1.5-19	19	28,50	31,50	25,00	10	0,133	0,086	-	33,46 €	
YG1.5-20	20	30,00	33,00	25,00	10	0,143	0,096	✓	34,82 €	
YG1.5-21	21	31,50	34,50	25,00	10	0,155	0,107	-	35,19 €	
YG1.5-22	22	33,00	36,00	30,00	10	0,191	0,119	✓	35,55 €	
YG1.5-23	23	34,50	37,50	30,00	10	0,203	0,131	✓	36,06 €	
YG1.5-24	24	36,00	39,00	30,00	10	0,216	0,144	✓	36,50 €	
YG1.5-25	25	37,50	40,50	30,00	10	0,229	0,157	-	38,43 €	
YG1.5-26	26	39,00	42,00	30,00	10	0,243	0,171	✓	40,23 €	
YG1.5-27	27	40,50	43,50	30,00	10	0,257	0,185	✓	41,43 €	
YG1.5-28	28	42,00	45,00	30,00	10	0,272	0,200	✓	42,76 €	
YG1.5-29	29	43,50	46,50	30,00	10	0,288	0,215	-	43,45 €	
YG1.5-30	30	45,00	48,00	30,00	10	0,304	0,231	✓	44,70 €	
YG1.5-31	31	46,50	49,50	30,00	10	0,320	0,248	-	45,36 €	
YG1.5-32	32	48,00	51,00	30,00	10	0,337	0,265	-	46,27 €	
YG1.5-33	33	49,50	52,50	30,00	10	0,355	0,283	✓	46,65 €	

Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Codice	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	Alesaggio	YG	XG		YG	XG
YG1.5-34	34	51,00	54,00	30,00	10	0,373	0,301	-	47,06 €	
YG1.5-35	35	52,50	55,50	50,00	15	0,509	0,304	-	47,64 €	
YG1.5-36	36	54,00	57,00	50,00	15	0,529	0,323	-	50,03 €	
YG1.5-37	37	55,50	58,50	50,00	15	0,548	0,343	-	51,05 €	
YG1.5-38	38	57,00	60,00	50,00	15	0,569	0,363	✓	52,24 €	
YG1.5-39	39	58,50	61,50	50,00	15	0,589	0,384	-	53,32 €	
YG1.5-40	40	60,00	63,00	50,00	15	0,611	0,406	✓	54,47 €	
YG1.5-41	41	61,50	64,50	50,00	15	0,633	0,428	-	54,53 €	
YG1.5-42	42	63,00	66,00	50,00	15	0,655	0,450	-	54,63 €	
YG1.5-43	43	64,50	67,50	50,00	15	0,678	0,473	-	54,65 €	
YG1.5-44	44	66,00	69,00	50,00	15	0,702	0,497	-	55,10 €	
YG1.5-45	45	67,50	70,50	50,00	15	0,726	0,521	-	55,82 €	
YG1.5-46	46	69,00	72,00	50,00	15	0,750	0,545	-	57,03 €	
YG1.5-47	47	70,50	73,50	50,00	15	0,775	0,570	-	58,27 €	
YG1.5-48	48	72,00	75,00	50,00	15	0,801	0,596	-	59,52 €	
YG1.5-49	49	73,50	76,50	50,00	15	0,827	0,622	-	62,19 €	
YG1.5-50	50	75,00	78,00	50,00	15	0,854	0,649	-	67,67 €	
YG1.5-51	51	76,50	79,50	50,00	15	0,881	0,676	-	68,57 €	
YG1.5-52	52	78,00	81,00	50,00	15	0,909	0,704	-	69,93 €	
YG1.5-53	53	79,50	82,50	60,00	15	1,037	0,733	-	70,97 €	
YG1.5-54	54	81,00	84,00	60,00	15	1,066	0,762	✓	71,32 €	
YG1.5-55	55	82,50	85,50	60,00	15	1,095	0,791	-	71,72 €	
YG1.5-56	56	84,00	87,00	60,00	15	1,125	0,821	-	72,24 €	
YG1.5-57	57	85,50	88,50	60,00	15	1,156	0,852	-	72,93 €	
YG1.5-58	58	87,00	90,00	60,00	15	1,187	0,883	-	73,28 €	
YG1.5-59	59	88,50	91,50	60,00	15	1,219	0,914	-	73,67 €	
YG1.5-60	60	90,00	93,00	60,00	15	1,251	0,947	✓	74,01 €	
YG1.5-62	62	93,00	96,00	60,00	15	1,317	1,013	-	75,48 €	
YG1.5-64	64	96,00	99,00	60,00	15	1,385	1,081	-	76,42 €	
YG1.5-65	65	97,50	100,50	60,00	15	1,420	1,116	-	81,61 €	
YG1.5-66	66	99,00	102,00	60,00	15	1,455	1,151	✓	81,61 €	
YG1.5-68	68	102,00	105,00	60,00	15	1,528	1,224	-	82,93 €	
YG1.5-70	70	105,00	108,00	60,00	15	1,602	1,298	-	85,94 €	
YG1.5-71	71	106,50	109,50	60,00	15	1,641	1,336	-	88,33 €	
YG1.5-72	72	108,00	111,00	60,00	15	1,679	1,375	-	90,85 €	
YG1.5-73	73	109,50	112,50	60,00	15	1,718	1,414	-	93,13 €	
YG1.5-74	74	111,00	114,00	60,00	15	1,758	1,454	-	96,34 €	
YG1.5-75	75	112,50	115,50	60,00	15	1,798	1,494	-	102,67 €	
YG1.5-76	76	114,00	117,00	60,00	15	1,839	1,535	-	102,67 €	
YG1.5-78	78	117,00	120,00	75,00	15	2,105	1,618	-	102,67 €	
YG1.5-80	80	120,00	123,00	75,00	15	2,191	1,704	-	105,92 €	
YG1.5-86	86	129,00	132,00	75,00	15	2,460	1,973	-	120,01 €	
YG1.5-90	90	135,00	138,00	75,00	15	2,650	2,164	-	122,00 €	
YG1.5-96	96	144,00	147,00	75,00	15	2,952	2,465	-	156,51 €	
YG1.5-98	98	147,00	150,00	75,00	15	3,057	2,570	-	156,51 €	
YG1.5-100	100	150,00	153,00	75,00	15	3,164	2,677	-	156,51 €	
YG1.5-105	105	157,50	160,50	75,00	15	3,441	2,955	-	170,11 €	
YG1.5-110	110	165,00	168,00	75,00	15	3,732	3,245	-	197,96 €	
YG1.5-115	115	172,50	175,50	75,00	15	4,036	3,550	-	197,96 €	
YG1.5-120	120	180,00	183,00	75,00	15	4,354	3,867	-	247,46 €	

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

YG1.5-298 298 447,00 450,00 Dimensioni: contattateci Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Serratura a camme,
Serratura a camme



Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli ,
Acciaio 20NCD2



Ventosa, nitrile




Giunto rigido in 2
parti, Ganascia di serraggio



Chiusura a leva
adattabile, Per
aggiungo in gola



Economic mini-table
with trapezoidal
leadscrew, Economica



Device for controlling
limit switches, For
mini-actuator LVT



Riduttore coassiale,
da 20 a 50 Nm



Cerniera a testa piatta
a saldare, Inox o



Puleggia dentata di
trasmissione tipo



Rondella girevole, Vite
con spalla a testa



Impugnatura sferica,
Con inserto ottone

Prodotti correlati




Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



Ingranaggio dritto
rettificato, Acciaio
trattato



Crema di ingranaggio
metrica, Acciaio