

**- Albero trattato rettificato per guida lineare****- Materiale:**


Inox X90 CrMoV18 temprato ad alta frequenza (55±3 HRC)

**- Profondità di tempra da 0,8 a 3,2mm a norma DIN 6773****- Lunghezza 1.000mm****- Tolleranza diam. est. h6****- Rettilinearità t3/1000mm****- Stato della superficie Ra = 0,25µm****- Estremità lavorate e pulite dalla bava, non smussate****Opzioni**

- Opzioni di lavorazione: contattateci

**Vantaggi**

- Elevata resistenza alla corrosione e agli acidi

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -20%	Su richiesta	

Codice	OD (h6) Nominale	Profondità di trattamento (mm)	Circolarità t1 (µm)	Cilindricità t2 (µm)	Esattezza t3 (mm/m)	Lunghezza standard L (mm)	Lunghezza max.** L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. (per 1m)
Z-6-1000B	6	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3000	0,22	✓	58,21 €
Z-8-1000B	8	0,6-0,9	4	6	0,16	1000	3000	0,39	✓	46,54 €
Z-10-1000B	10	0,7-1,0	4	6	0,16	1000	4500	0,61	✓	54,33 €
Z-12-1000B	12	0,8-1,2	5	8	0,12	1000	6000	0,89	✓	54,33 €
Z-16-1000B	16	1,1-1,5	5	8	0,12	1000	6000	1,57	✓	82,81 €
Z-20-1000B	20	1,2-1,6	6	9	0,10	1000	6000	2,45	✓	122,96 €
Z-25-1000B	25	1,5-1,7	6	9	0,10	1000	6000	3,83	✓	194,14 €
Z-30-1000B	30	1,5-1,9	6	9	0,10	1000	6000	5,51	✓	284,75 €
Z-40-1000B	40	2,5-3,0	7	11	0,10	1000	3000	9,80	✓	440,12 €
Z-50-1000B	50	2,7-3,2	7	11	0,10	1000	3000	15,30	-	647,28 €

\*Nei limiti delle disponibilità - \*\* Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PRF-SCREEN-4

Screen support,  
Support with 4 axes of  
rotation



PCLA\_M

Maniglia a ripresa -  
femmina, Plastica



FRss

Inseriti filettati, Inox



UGH20

Unità di guida tipo H,  
Per martinetti Ø20



PSG08S

Ingranaggio dritto di  
precisione, Inox 316



WSSss

Gancio a S  
simmetrica, Inox



NSO

Supporto standard per  
manicotto aperto a  
sfere, Aperto - lungo



RLR

Tenditore per catene  
Roll-Ring®, Roll-  
Ring® Self-adjusting



HLUss

Volantino a razze,  
Inox 316



ZDB

Ingranaggio conico in  
plastica, 2:1



HW\_HT

Guida su semi-binari,  
Binario



RPCpl

Ruota girevole con  
piastra, Acciaio -  
Poliammide

## Prodotti correlati



UGCG

Unità di guida per  
cilindrico, Colonna di  
guida



ZAmM

Albero per guida  
lineare, Acciaio  
temprato



FGWA

Supporto per  
estremità dell'albero,  
A soletta



KKB-AR

Manicotto a sfere  
inclinate, Carichi  
standard / -20° +200°