

**- Albero trattato rettificato per guida lineare****- Materiale:**

Inox X90 CrMoV18 temprato ad alta frequenza (55±3 HRC)

- Profondità di tempra da 0,8 a 3,2mm a norma DIN 6773


- Lunghezza 1.000mm

- Tolleranza diam. est. h6

- Rettilinearità t3/1000mm

- Stato della superficie Ra = 0,25µm


- Estremità lavorate e pulite dalla bava, non smussate

**Opzioni**

- Opzioni di lavorazione: contattateci

**Vantaggi**

- Elevata resistenza alla corrosione e agli acidi

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -20%	Su richiesta	

Codice	OD (h6) Nominale	Profondità di trattamento (mm)	Circolarità t1 (µm)	Cilindricità t2 (µm)	Esattezza t3 (mm/m)	Lunghezza standard L (mm)	Lunghezza max.** L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. (per 1m)
Z-6-1000B	6	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3000	0,22	✓	58,21 €
Z-8-1000B	8	0,6-0,9	4	6	0,16	1000	3000	0,39	✓	46,54 €
Z-10-1000B	10	0,7-1,0	4	6	0,16	1000	4500	0,61	✓	54,33 €
Z-12-1000B	12	0,8-1,2	5	8	0,12	1000	6000	0,89	✓	54,33 €
Z-16-1000B	16	1,1-1,5	5	8	0,12	1000	6000	1,57	✓	82,81 €
Z-20-1000B	20	1,2-1,6	6	9	0,10	1000	6000	2,45	✓	122,96 €
Z-25-1000B	25	1,5-1,7	6	9	0,10	1000	6000	3,83	✓	194,14 €
Z-30-1000B	30	1,5-1,9	6	9	0,10	1000	6000	5,51	✓	284,75 €
Z-40-1000B	40	2,5-3,0	7	11	0,10	1000	3000	9,80	✓	440,12 €
Z-50-1000B	50	2,7-3,2	7	11	0,10	1000	3000	15,30	-	647,28 €

\*Nei limiti delle disponibilità - \*\* Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




BPPL

Attrezzo di montaggio per sfera portante, Attrezzi di montaggio



LRX

Guida lineare a rulli, Binario - da 9410 N a 101000 N



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



H2

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



FBL6000\_K13

Spazzola al metro, Polipropilene nero striato (PP)



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



AT10courroie

Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



PITAss

Pistoncino a molla, con maniglia a T



PCLA\_T

Maniglia a ripresa, Plastica



T39\_T49

Molla di trazione al metro inox, al metro



GG1

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato

## Prodotti correlati



UGCG

Unità di guida per cilindrico, Colonna di guida



ZAmM

Albero per guida lineare, Acciaio temprato



FGWA

Supporto per estremità dell'albero, A soletta



KKB-AR

Manicotto a sfere inclinate, Carichi standard / -20° +200°