

Modulo


Delrin **lavorato**

0,4



- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C

Indicazione di coppia	
Per 50 denti a 1000 giri/min.	
	Delrin
Nm	0,04



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Prezzo unit. da 1 a 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG0.4-10	10	4,40	5,20	5,20	1,50	0,0002	0,0001	7,43 €	
ZG0.4-11	11	4,80	5,60	5,60	1,50	0,0002	0,0001	7,44 €	
ZG0.4-12	12	4,80	5,60	5,60	1,50	0,0002	0,0001	7,45 €	
ZG0.4-13	13	5,20	6,00	6,00	1,50	0,0002	0,0001	7,47 €	
ZG0.4-14	14	5,60	6,40	6,40	2,00	0,0002	0,0001	7,49 €	
ZG0.4-15	15	6,00	6,80	6,80	2,00	0,0002	0,0001	7,52 €	
ZG0.4-16	16	6,40	7,20	7,00	2,00	0,0002	0,0001	7,54 €	
ZG0.4-17	17	6,80	7,60	7,00	2,00	0,0002	0,0001	7,58 €	
ZG0.4-18	18	7,20	8,00	7,00	2,00	0,0003	0,0001	8,46 €	
ZG0.4-19	19	7,60	8,40	7,00	2,00	0,0003	0,0002	8,46 €	
ZG0.4-20	20	8,00	8,80	7,00	2,00	0,0004	0,0002	8,46 €	
ZG0.4-21	21	8,40	9,20	7,00	2,00	0,0004	0,0002	8,46 €	
ZG0.4-22	22	8,80	9,60	7,00	2,00	0,0004	0,0002	8,38 €	
ZG0.4-23	23	9,20	10,00	9,00	2,00	0,0006	0,0002	8,38 €	
ZG0.4-24	24	9,60	10,40	9,00	2,00	0,0006	0,0003	8,38 €	
ZG0.4-25	25	10,00	10,80	9,00	2,00	0,0006	0,0003	8,46 €	
ZG0.4-26	26	10,40	11,20	9,00	2,00	0,0006	0,0003	8,46 €	
ZG0.4-27	27	10,80	11,60	9,00	2,00	0,0007	0,0003	8,56 €	
ZG0.4-28	28	11,20	12,00	11,00	3,00	0,0008	0,0004	8,56 €	
ZG0.4-29	29	11,60	12,40	11,00	3,00	0,0008	0,0004	8,56 €	
ZG0.4-30	30	12,00	12,80	11,00	3,00	0,0009	0,0004	8,56 €	
ZG0.4-31	31	12,40	13,20	11,00	3,00	0,0009	0,0004	8,61 €	
ZG0.4-32	32	12,80	13,60	11,00	3,00	0,0009	0,0005	8,61 €	

Su richiesta

Dimensioni in mm

Codice	Z	OP	OD	OM	OA	Pesi (kg)		Prezzo unit. da 1 a 5	
	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	Alesaggio	ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG0.4-33	33	13,20	14,00	11	3,00	0,0010	0,0005	8,61	€
ZG0.4-34	34	13,60	14,40	11	3,00	0,0010	0,0005	8,73	€
ZG0.4-35	35	14,00	14,80	11	3,00	0,0010	0,0006	8,73	€
ZG0.4-36	36	14,40	15,20	11	3,00	0,0011	0,0006	8,73	€
ZG0.4-37	37	14,80	15,60	11	3,00	0,0011	0,0006	8,83	€
ZG0.4-38	38	15,20	16,00	11	3,00	0,0011	0,0007	8,97	€
ZG0.4-39	39	15,60	16,40	11	3,00	0,0012	0,0007	8,97	€
ZG0.4-40	40	16,00	16,80	11	3,00	0,0012	0,0007	9,03	€
ZG0.4-41	41	16,40	17,20	11	3,00	0,0012	0,0008	9,03	€
ZG0.4-42	42	16,80	17,60	11	3,00	0,0013	0,0008	9,09	€
ZG0.4-43	43	17,20	18,00	11	3,00	0,0013	0,0009	9,19	€
ZG0.4-44	44	17,60	18,40	11	3,00	0,0014	0,0009	9,23	€
ZG0.4-45	45	18,00	18,80	11	3,00	0,0014	0,0010	9,23	€
ZG0.4-46	46	18,40	19,20	11	3,00	0,0015	0,0010	9,40	€
ZG0.4-47	47	18,80	19,60	11	3,00	0,0015	0,0010	9,47	€
ZG0.4-48	48	19,20	20,00	11	3,00	0,0015	0,0011	9,47	€
ZG0.4-49	49	19,60	20,40	14	4,00	0,0018	0,0011	9,54	€
ZG0.4-50	50	20,00	20,80	14	4,00	0,0019	0,0012	9,57	€
ZG0.4-51	51	20,40	21,20	14	4,00	0,0019	0,0012	9,66	€
ZG0.4-52	52	20,80	21,60	14	4,00	0,0020	0,0013	9,66	€
ZG0.4-53	53	21,20	22,00	14	4,00	0,0020	0,0013	9,81	€
ZG0.4-54	54	21,60	22,40	14	4,00	0,0021	0,0014	9,84	€
ZG0.4-55	55	22,00	22,80	14	4,00	0,0021	0,0014	9,84	€
ZG0.4-56	56	22,40	23,20	14	4,00	0,0022	0,0015	9,99	€
ZG0.4-57	57	22,80	23,60	14	4,00	0,0023	0,0015	10,09	€
ZG0.4-58	58	23,20	24,00	14	4,00	0,0023	0,0016	10,17	€
ZG0.4-59	59	23,60	24,40	14	4,00	0,0024	0,0016	10,24	€
ZG0.4-60	60	24,00	24,80	14	4,00	0,0024	0,0017	10,31	€
ZG0.4-61	61	24,40	25,20	14	4,00	0,0025	0,0018	10,43	€
ZG0.4-62	62	24,80	25,60	14	4,00	0,0025	0,0018	10,48	€
ZG0.4-63	63	25,20	26,00	14	4,00	0,0026	0,0019	10,63	€
ZG0.4-64	64	25,60	26,40	14	4,00	0,0027	0,0019	10,68	€
ZG0.4-65	65	26,00	26,80	14	4,00	0,0027	0,0020	10,84	€
ZG0.4-68	68	27,20	28,00	14	4,00	0,0029	0,0022	10,92	€
ZG0.4-70	70	28,00	28,80	14	4,00	0,0031	0,0023	11,04	€
ZG0.4-72	72	28,80	29,60	14	4,00	0,0032	0,0025	11,04	€
ZG0.4-75	75	30,00	30,80	14	4,00	0,0034	0,0027	12,21	€
ZG0.4-77	77	30,80	31,60	14	4,00	0,0036	0,0028	12,33	€
ZG0.4-80	80	32,00	32,80	14	4,00	0,0038	0,0031	12,33	€
ZG0.4-84	84	33,60	34,40	14	4,00	0,0041	0,0034	12,55	€
ZG0.4-86	86	34,40	35,20	14	4,00	0,0043	0,0035	12,66	€
ZG0.4-88	88	35,20	36,00	14	4,00	0,0044	0,0037	12,81	€
ZG0.4-90	90	36,00	36,80	14	4,00	0,0046	0,0039	13,00	€
ZG0.4-96	96	38,40	39,20	14	4,00	0,0051	0,0044	13,30	€
ZG0.4-100	100	40,00	40,80	14	4,00	0,0055	0,0048	15,39	€
ZG0.4-120	120	48,00	48,80	14	4,00	0,0077	0,0069	15,64	€
ZG0.4-140	140	56,00	56,80	14	4,00	0,0102	0,0095	17,40	€
ZG0.4-150	150	60,00	60,80	20	6,00	0,0116	0,0109	19,45	€
ZG0.4-180	180	72,00	72,80	20	6,00	0,0164	0,0157	21,51	€

Su richiesta

↓
A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione
↓

ZG0.4-348 348 139,20 140,00 Dimensioni: contatteci **Su richiesta**

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ASH
Anello di sollevamento, dritto a saldare



FRtool
Attrezzi per inserti filettati, Attrezzo di posa




BAG
Anello di bloccaggio in acciaio, Acciaio



PRF-SCREEN-4
Screen support, Support with 4 axes of rotation



PRF4545
Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm



RPPM
Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura in acci...



OPFL_OPPM
Accessorio per indicatori, Pomello di manovra



PSG08
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



PO
Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



BG
Giunto Oldham, con vite a pressione




PP60
Riduttore a ruota e vite senza fine, da 17.80 a 34 Nm



CHM40
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm

Prodotti correlati



G0
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



ZG0
Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)