

Modulo


Delrin lavorato

0,8



- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C

Indicazione di coppia Per 50 denti a 1000 giri/min.	
Delrin	
Nm	0,3



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Prezzo unit. da 1 a 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG0.8-9	9	8,00	9,60	9,60	3	0,0008	0,0003	9,84 €	
ZG0.8-10	10	8,80	10,40	10,40	3	0,0010	0,0004	9,84 €	
ZG0.8-11	11	9,60	11,20	11,20	3	0,0012	0,0005	9,84 €	
ZG0.8-12	12	9,60	11,20	11,20	3	0,0012	0,0005	9,84 €	
ZG0.8-13	13	10,40	12,00	12,00	3	0,0014	0,0006	10,17 €	
ZG0.8-14	14	11,20	12,80	12,80	3	0,0016	0,0007	10,31 €	
ZG0.8-15	15	12,00	13,60	13,60	3	0,0019	0,0008	10,63 €	
ZG0.8-16	16	12,80	14,40	14,40	3	0,0021	0,0009	10,84 €	
ZG0.8-17	17	13,60	15,20	15,20	3	0,0024	0,0011	11,11 €	
ZG0.8-18	18	14,40	16,00	14,00	4	0,0023	0,0012	11,47 €	
ZG0.8-19	19	15,20	16,80	14,00	4	0,0024	0,0013	11,54 €	
ZG0.8-20	20	16,00	17,60	14,00	4	0,0025	0,0015	11,66 €	
ZG0.8-21	21	16,80	18,40	14,00	4	0,0027	0,0016	11,77 €	
ZG0.8-22	22	17,60	19,20	14,00	4	0,0029	0,0018	11,93 €	
ZG0.8-23	23	18,40	20,00	14,00	4	0,0030	0,0020	12,05 €	
ZG0.8-24	24	19,20	20,80	14,00	4	0,0032	0,0021	12,10 €	
ZG0.8-25	25	20,00	21,60	14,00	4	0,0034	0,0023	12,21 €	
ZG0.8-26	26	20,80	22,40	14,00	4	0,0036	0,0025	12,41 €	
ZG0.8-27	27	21,60	23,20	14,00	4	0,0038	0,0027	12,55 €	
ZG0.8-28	28	22,40	24,00	14,00	4	0,0040	0,0029	12,58 €	
ZG0.8-29	29	23,20	24,80	14,00	4	0,0043	0,0032	12,66 €	
ZG0.8-30	30	24,00	25,60	15,00	5	0,0046	0,0033	12,76 €	
ZG0.8-31	31	24,80	26,40	15,00	5	0,0048	0,0036	12,76 €	

Su richiesta

Dimensioni in mm

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Prezzo unit. da 1 a 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG0.8-32	32	25,60	27,20	15,00	5	0,0050	0,0038	12,81 €	
ZG0.8-33	33	26,40	28,00	15,00	5	0,0053	0,0041	12,81 €	
ZG0.8-34	34	27,20	28,80	15,00	5	0,0055	0,0043	12,81 €	
ZG0.8-35	35	28,00	29,60	15,00	5	0,0058	0,0046	12,92 €	
ZG0.8-36	36	28,80	30,40	15,00	5	0,0061	0,0049	14,24 €	
ZG0.8-38	38	30,40	32,00	15,00	5	0,0067	0,0054	14,36 €	
ZG0.8-39	39	31,20	32,80	15,00	5	0,0070	0,0057	14,36 €	
ZG0.8-40	40	32,00	33,60	15,00	5	0,0073	0,0061	14,43 €	
ZG0.8-41	41	32,80	34,40	15,00	5	0,0076	0,0064	14,43 €	
ZG0.8-42	42	33,60	35,20	15,00	5	0,0079	0,0067	14,43 €	
ZG0.8-43	43	34,40	36,00	15,00	5	0,0082	0,0070	14,45 €	
ZG0.8-44	44	35,20	36,80	15,00	5	0,0086	0,0074	14,45 €	
ZG0.8-45	45	36,00	37,60	15,00	5	0,0089	0,0077	14,57 €	
ZG0.8-46	46	36,80	38,40	15,00	5	0,0093	0,0081	14,57 €	
ZG0.8-47	47	37,60	39,20	15,00	5	0,0096	0,0084	14,70 €	
ZG0.8-48	48	38,40	40,00	15,00	5	0,0100	0,0088	16,73 €	
ZG0.8-49	49	39,20	40,80	15,00	5	0,0104	0,0092	16,73 €	
ZG0.8-50	50	40,00	41,60	15,00	5	0,0108	0,0095	16,73 €	
ZG0.8-51	51	40,80	42,40	15,00	5	0,0111	0,0099	16,93 €	
ZG0.8-52	52	41,60	43,20	15,00	5	0,0115	0,0103	16,96 €	
ZG0.8-53	53	42,40	44,00	15,00	5	0,0120	0,0107	17,08 €	
ZG0.8-54	54	43,20	44,80	15,00	5	0,0124	0,0112	17,14 €	
ZG0.8-55	55	44,00	45,60	15,00	5	0,0128	0,0116	17,24 €	
ZG0.8-57	57	45,60	47,20	18,00	6	0,0141	0,0124	17,32 €	
ZG0.8-58	58	46,40	48,00	18,00	6	0,0146	0,0128	17,40 €	
ZG0.8-59	59	47,20	48,80	18,00	6	0,0150	0,0133	17,52 €	
ZG0.8-60	60	48,00	49,60	18,00	6	0,0155	0,0137	17,55 €	
ZG0.8-61	61	48,80	50,40	18,00	6	0,0160	0,0142	21,25 €	
ZG0.8-62	62	49,60	51,20	18,00	6	0,0164	0,0147	21,34 €	
ZG0.8-63	63	50,40	52,00	18,00	6	0,0169	0,0152	21,37 €	
ZG0.8-64	64	51,20	52,80	18,00	6	0,0174	0,0157	21,51 €	
ZG0.8-66	66	52,80	54,40	18,00	6	0,0184	0,0167	21,58 €	
ZG0.8-68	68	54,40	56,00	18,00	6	0,0195	0,0177	21,67 €	
ZG0.8-70	70	56,00	57,60	18,00	6	0,0205	0,0188	21,88 €	
ZG0.8-75	75	60,00	61,60	18,00	6	0,0233	0,0216	25,09 €	
ZG0.8-76	76	60,80	62,40	18,00	6	0,0239	0,0222	26,37 €	
ZG0.8-80	80	64,00	65,60	18,00	6	0,0263	0,0246	26,75 €	
ZG0.8-86	86	68,80	70,40	18,00	6	0,0302	0,0285	27,29 €	
ZG0.8-88	88	70,40	72,00	18,00	6	0,0316	0,0298	27,77 €	
ZG0.8-90	90	72,00	73,60	22,00	6	0,0339	0,0312	27,77 €	
ZG0.8-96	96	76,80	78,40	22,00	6	0,0382	0,0355	30,03 €	
ZG0.8-100	100	80,00	81,60	22,00	8	0,0413	0,0386	32,81 €	
ZG0.8-112	112	89,60	91,20	22,00	8	0,0511	0,0484	42,42 €	
ZG0.8-120	120	96,00	97,60	30,00	10	0,0583	0,0556	48,16 €	
ZG0.8-140	140	112,00	113,60	30,00	10	0,0785	0,0758	56,80 €	
ZG0.8-150	150	120,00	121,60	30,00	12	0,0898	0,0870	69,93 €	
↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓									
ZG0.8-173	173	138,40	140,00	Dimensioni: contattateci				Su richiesta	

Dimensioni in mm

Su richiesta

Altri prodotti...



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero do...



VDSCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastri di base per il blo...



RPCtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - Poliammide - a doppio bloc...



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con dado



BABss

Perno autobloccante inox 303, Inox 303



RPCplss

Ruota fissa con piastra, Inox - Poliammide



HTD5M_15

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Alluminio



DBL821

Rotella per catena, Serie 821



ZB

Albero per guida lineare, Inox temprato



CHB

Single output shaft, For CHB gearbox



SA_SAKH

Supporto per manicotto, Chiuso -



BPTR_M

Tappo per tubo, Con inserto maschiato

Prodotti correlati



YG0

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6