


Modulo 1,5

Delrin lavorato



- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C



Indicazione di coppia	
Per 50 denti a 1000 giri/min.	
	Delrin
Nm	2,4

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice	Z Denti	OP Primitivo	OD Esterno	OM Mozzo	OA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
						ZG	ZPG		
ZG1.5-9	9	15,00	18,00	18	6	0,005	0,002	✓	11,37 €
ZG1.5-10	10	16,50	19,50	18	6	0,005	0,003	✓	11,37 €
ZG1.5-11	11	18,00	21,00	18	6	0,006	0,003	-	11,37 €
ZG1.5-12	12	18,00	21,00	18	6	0,006	0,003	✓	11,37 €
ZG1.5-13	13	19,50	22,50	18	6	0,006	0,004	-	11,94 €
ZG1.5-14	14	21,00	24,00	20	8	0,007	0,005	-	12,19 €
ZG1.5-15	15	22,50	25,50	20	8	0,008	0,005	✓	12,36 €
ZG1.5-16	16	24,00	27,00	20	8	0,009	0,006	✓	12,76 €
ZG1.5-17	17	25,50	28,50	20	8	0,010	0,007	-	13,16 €
ZG1.5-18	18	27,00	30,00	24	8	0,012	0,008	✓	13,46 €
ZG1.5-19	19	28,50	31,50	25	8	0,014	0,009	-	14,69 €
ZG1.5-20	20	30,00	33,00	25	8	0,015	0,010	✓	15,46 €
ZG1.5-21	21	31,50	34,50	25	8	0,016	0,011	-	15,54 €
ZG1.5-22	22	33,00	36,00	25	8	0,017	0,012	-	15,71 €
ZG1.5-23	23	34,50	37,50	25	8	0,018	0,014	-	16,03 €
ZG1.5-24	24	36,00	39,00	25	8	0,019	0,015	✓	16,16 €
ZG1.5-25	25	37,50	40,50	25	8	0,021	0,016	✓	17,08 €
ZG1.5-26	26	39,00	42,00	25	8	0,022	0,017	-	17,82 €
ZG1.5-27	27	40,50	43,50	25	8	0,024	0,019	-	20,90 €
ZG1.5-28	28	42,00	45,00	25	8	0,025	0,020	✓	21,49 €
ZG1.5-29	29	43,50	46,50	25	8	0,027	0,022	-	21,96 €
ZG1.5-30	30	45,00	48,00	25	8	0,028	0,024	✓	22,55 €
ZG1.5-31	31	46,50	49,50	28	10	0,031	0,025	-	22,95 €
ZG1.5-32	32	48,00	51,00	28	10	0,032	0,026	-	23,37 €

Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5 ZG
						ZG	ZPG		
ZG1.5-33	33	49,50	52,50	28	10	0,034	0,028	✓	23,53 €
ZG1.5-34	34	51,00	54,00	28	10	0,036	0,030	✓	28,59 €
ZG1.5-35	35	52,50	55,50	28	10	0,038	0,032	✓	28,82 €
ZG1.5-36	36	54,00	57,00	28	10	0,040	0,034	✓	30,29 €
ZG1.5-37	37	55,50	58,50	28	10	0,042	0,036	-	31,02 €
ZG1.5-38	38	57,00	60,00	28	10	0,044	0,038	-	35,94 €
ZG1.5-39	39	58,50	61,50	28	10	0,046	0,040	-	36,66 €
ZG1.5-40	40	60,00	63,00	30	12	0,048	0,041	✓	37,49 €
ZG1.5-41	41	61,50	64,50	30	12	0,050	0,044	-	37,55 €
ZG1.5-42	42	63,00	66,00	30	12	0,052	0,046	-	37,66 €
ZG1.5-43	43	64,50	67,50	30	12	0,055	0,048	-	37,73 €
ZG1.5-44	44	66,00	69,00	30	12	0,057	0,051	-	37,97 €
ZG1.5-45	45	67,50	70,50	30	12	0,060	0,053	-	38,23 €
ZG1.5-46	46	69,00	72,00	30	12	0,062	0,055	-	38,97 €
ZG1.5-47	47	70,50	73,50	30	12	0,065	0,058	-	40,11 €
ZG1.5-48	48	72,00	75,00	30	12	0,067	0,060	-	40,91 €
ZG1.5-49	49	73,50	76,50	30	12	0,070	0,063	-	45,27 €
ZG1.5-50	50	75,00	78,00	30	12	0,073	0,066	✓	48,48 €
ZG1.5-51	51	76,50	79,50	36	12	0,078	0,068	✓	49,87 €
ZG1.5-52	52	78,00	81,00	36	12	0,081	0,071	-	50,92 €
ZG1.5-53	53	79,50	82,50	36	12	0,084	0,074	-	51,66 €
ZG1.5-54	54	81,00	84,00	36	12	0,087	0,077	-	52,11 €
ZG1.5-55	55	82,50	85,50	36	12	0,090	0,080	-	52,57 €
ZG1.5-56	56	84,00	87,00	36	12	0,093	0,083	-	52,93 €
ZG1.5-57	57	85,50	88,50	36	12	0,096	0,086	-	53,16 €
ZG1.5-58	58	87,00	90,00	36	12	0,099	0,089	-	53,38 €
ZG1.5-59	59	88,50	91,50	36	12	0,102	0,092	-	59,61 €
ZG1.5-60	60	90,00	93,00	36	12	0,106	0,095	✓	59,93 €
ZG1.5-62	62	93,00	96,00	36	12	0,112	0,102	✓	61,06 €
ZG1.5-64	64	96,00	99,00	36	12	0,119	0,109	-	61,78 €
ZG1.5-65	65	97,50	100,50	36	12	0,123	0,112	-	69,70 €
ZG1.5-66	66	99,00	102,00	48	12	0,134	0,116	-	72,24 €
ZG1.5-68	68	102,00	105,00	48	12	0,142	0,123	-	73,89 €
ZG1.5-70	70	105,00	108,00	48	12	0,149	0,131	✓	76,59 €
ZG1.5-71	71	106,50	109,50	48	12	0,153	0,134	-	78,65 €
ZG1.5-72	72	108,00	111,00	48	12	0,157	0,138	✓	71,79 €
ZG1.5-73	73	109,50	112,50	48	12	0,161	0,142	-	73,54 €
ZG1.5-74	74	111,00	114,00	48	12	0,165	0,146	-	76,16 €
ZG1.5-75	75	112,50	115,50	48	12	0,169	0,150	-	86,32 €
ZG1.5-76	76	114,00	117,00	48	12	0,173	0,154	-	90,86 €
ZG1.5-78	78	117,00	120,00	48	12	0,182	0,163	-	90,91 €
ZG1.5-80	80	120,00	123,00	48	12	0,190	0,171	✓	91,30 €
ZG1.5-86	86	129,00	132,00	48	12	0,217	0,198	-	110,59 €
ZG1.5-90	90	135,00	138,00	48	12	0,237	0,217	✓	105,21 €
ZG1.5-96	96	144,00	147,00	48	12	0,267	0,247	-	136,88 €
ZG1.5-100	100	150,00	153,00	48	15	0,288	0,268	-	140,24 €

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

ZG1.5-298 298 447,00 450,00 Dimensioni: contattateci Su richiesta


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BLHT70

Rinvio angolare a T,
da 26 a 128 Nm



CFC

Pressore a molla con
esagono incassato, A
contatto elettrico



P15

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
3,75 Nm



DKONSL

Piedino antivibrante
conico silicone,
Fissaggio maschio



FF50

Riduttore ad alberi
paralleli, da 111 a 425
Nm



AC

Piastrina di riscontro,
15mm




PRF_CHA

Cerniera ad avvitare,
Su facciata



BS2

Panamech, Multi-
Beam, Alluminio - con
vite a pressione



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio



RBNpl

Ruota girevole a
doppio bloccaggio,
Acciaio - caucciù



BLH60

Rinvio angolare a L,
da 19 a 70 Nm



MHXred


Manicotto di
riduzione, Esagonale -
acciaio

Prodotti correlati



CLG1

Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



ZR

Cremagliera in
plastica, Delrin